

**Artikelnummer:** 30917

**Kurzbeschreibung:** Universal-Steckregal, Anbaufeld, 5 Gitterböden, Fachlast 71 kg, B 1500 x H 2000 x T 300 mm

**Langbeschreibung:** Universal-Steckregal, Anbaufeld, 5 Gitterböden, Traglast 150 kg, B 1500 x H 2000 mm: Die optimale Lösung für Lager, Büro, Werkstatt und Archiv. Böden im Raster von 62,5 mm höhenverstellbar Stützen 40 x 20 x 1,5 mm mit Kunststofffüßen hochwertig epoxy pulverbeschichtet: himmelblau (RAL 5015) für Stützen, lichtgrau (RAL 7035) für Böden Anbaufeld mit 2 Stützen, 2 Kunststoff-Füßen und 5 Fachböden Gitterböden (verschweißter Vierkantrahmen für eine optimale Lastverteilung) 1500 mm breit Höhe: 2000 mm unterschiedliche Tiefen Zur Kleinteilelagerung bestellen Sie bitte eine Hartfaserplatte pro Gitterboden!  
Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis  $5 : 1$  sind gegen kippen zu sichern (Wand- oder Bodenverankerung).



**EAN/GTIN:** 3612970787439