

Lacont

armoire pour produits dangereux

storeLAB SiS-FAS Typ 90/900-EW

storeLAB



Convient pour combustibles agressifs, chambre ardente testée de type 90, hauteur x largeur x profondeur 1935 x 900 x 900 mm, double porte battante, niveau stockage tablette de rétention avec caillebotis, rayonnage pour fûts à 3 niveaux avec supports-fûts, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, corps intérieur avec revêtement en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL1007 jaune narcisse



Numéro d'article: 144711

Lacont Armoire pour fûts type 90 storeLAB SiS-FAS Typ 90/900-EW

armoire pour produits dangereux

- pour stockage dans l'atelier de travail
- Convient pour combustibles agressifs
- chambre ardente testée de type 90
- hauteur x largeur x profondeur 1935 x 900 x 900 mm
- hauteur x largeur x profondeur intérieures 1700 x 797 x 735 mm
- pour fût 3 x 60 litres
- entreposage horizontal
- structure en acier, corps intérieur en panneaux HPL



- double porte battante
- verrouillage sûr avec serrure à cylindre
- avec dispositif de blocage de porte
- porte fermeture automatique en cas d'incendie
- niveau stockage tablette de rétention avec caillebotis
- rayonnage pour fûts à 3 niveaux avec supports-fûts
- force par plateau 200 kg
- Réglable au pas de 25 mm
- volume de rétention du bac de rétention 67 l
- tablette de rétention avec marquage Ü selon StawaR
- raccord de ventilation via tubulure LN 80 dans le toit de l'armoire
- soubassement socle
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, corps intérieur avec revêtement en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL1007 jaune narcisse
- construction selon EN 14470, 1ère partie, isolation selon DIN 4102
- répond aux exigences TRGS 510





Détails techniques






type de meuble	armoire	entreposage	horizontal
type de stockage de produits dan	armoire	matériau	acier
type d'armoire	armoire pour produits dangereux	matériau corps intérieur	panneaux HPL
lieu de stockage	dans l'atelier de travail	couleur du corps	gris clair // RAL7035
considération comme matière dang	combustibles agressifs	couleur corps intérieur	gris clair // RAL7035
hauteur	1935 mm	couleur de la face avant	jaune narcisse // RAL1007
hauteur intérieure	1700 mm	surface de corps	finition peinture époxy
largeur	900 mm	surface corps intérieur	a. revêtement
largeur intérieure	797 mm	surface de face avant	finition peinture époxy
profondeur	900 mm	verrouillable	oui
profondeur intérieure	735 mm	système de fermeture	serrure à cylindre
équipement armoire	tablette de rétention à l'horizontale, rayonnage pour fûts	type de porte	double porte battante
type tablette/niveau (dernier ni	tablette de rétention avec caillebotis	équipement porte	dispositif de blocage de porte
charge tablette	200 kg	fonction porte	fermeture automatique en cas d'incendie
tablette réglable au pas	25 mm	soubassement	socle
tablette de rétention	oui	certification ASR	marquage selon ASR A1.3
volume de rétention de la tablet	67 l	certification normes DIN/EN	construction selon EN 14470, 1ère partie, isolation selon DIN 4102
construction (autorisation)	tablette de rétention avec marquage Ü selon StawaR	certification TRBS	raccordement à la terre selon TRBS 2153 (éviter les sources d'inflammation)
capacité	fût 3 x 60 litres	certification TRSG	répond aux exigences TRGS 510
coupe-feu	chambre ardente testée de type 90	Poids	530 kg

raccordement de ventilation armo tubulure LN 80 dans le toit de l'armoire

Accessoires

144722		Tablette en caillebotis pour armoire pour produits dangereux, pour armoire largeur x profondeur 900 x 900 mm
149136		embout d'adaptation pour système de circulation d'air avec filtre pour armoire pour produits dangereux, hauteur x largeur x profondeur 210 x 310 x 510 mm

Cela s'adapte aussi ...

200803		Tablette de rétention fixe, volume de rétention 1000 l, hauteur x largeur x profondeur 425 x 3280 x 1300 mm, avec caillebotis en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
504444		sacoche d'urgence avec absorbants en microfibre, kit 17 parties, capacité de charge 35 l par kit, pochette hauteur x largeur x profondeur 500 x 500 x 220 mm
508470		panneau de signalisation de premiers secours, affiche de la Fédération allemande des caisses de prévoyance industrielles (information Assurance accidents légale allemande 204), instructions premiers secours, panneau d'information, en plastique, surface Standard, hauteur x largeur 560 x 400 mm
525732		symbole de danger, étiquette, en film plastique, hauteur x largeur 20 x 20 mm
526779		douche corporelle, raccordement 3/4" extérieur, en acier inoxydable, pour montage mural