

MUNK staande trap

trap beide zijden, 2 x 5 treden met R13-laag (incl. bordes), van aluminium

Artikelnummer: 142707



MUNK Veiligheidsladder

Aan beide zijden te bestijgen

staande trap





- trap beide zijden
- 2 x 5 treden met R13-laag (incl. bordes)
- Voor een werkhoogte tot ca. 2,65 m
- diepte trede 80 mm
- trede-boomverbinding afgekant
- veilig in gebruik door spreidbeveiliging
- antislip nivello®-ladderschoenen aan het balkeinde
- van aluminium
- Opgesteld hoogte 1140 mm
- gewicht 10 kg

Technische details

stijgtechniek	staande trap	sport-/dwarsverbinding	afgekant
materiaal	aluminium	veiligheidsuitrusting ladder	spreidbeveiliging

gebruik	beide zijden	veiligheidsbeugel	ja
werkhoogte	2,65 m	spreidbeveiliging	ja
treden aantal	2 x 5	ladder uitvoering	eendelig
type trede/sport	treden met R13-laag	opbergbak	nee
diepte trede	80 mm	ladder voor op de trap	nee
hoogte	1140 mm	onderbouw	antislip nivello®-ladderschoenen
in-/uitklapbaar	ja	gewicht	10 kg
verrijdbaar	nee		

Dit past ook bij ...

149286		vignet, gecontroleerd conf. BetrSichV/DGUV, sticker, hoogte x breedte 90 x 40 mm
204801		Afwalton, inhoud 20 l, romp van staal met corrosiebeschermende zinklaag, hoogte x Ø 360 x 295 mm, deksel van staal, niet-brandbaar
520203		gereedschaps-/materiaalkist, uitrusting: set met 4 bakken, van kunststof in zwart/geel
526758		magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2500 x 2370 x 335 mm, vaklast 150 kg, 2 stellingvelden met elk 6 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, staanders met corrosiebeschermende zinklaag
528920		afdekvlies, lengte x breedte 50 x 1 m, dikte 235 g/m ² , van vlies/PE