

Bauer klapbodemcontainer

hoogte x lengte x breedte 715 x 1200 x 1040 mm, inhoud 0,5 m³, met hijsogen, vorksloten, staalconstructie, met corrosiebeschermende zinklaag

Artikelnummer: 906868



Bauer Bodemklepcontainer

plaatsbesparend in elkaar stapelbaar

klapbodemcontainer


- hoogte x lengte x breedte 715 x 1200 x 1040 mm
- inhoud 0,5 m³
- draagvermogen 1000 kg
- inrijhoogte x inrijbreedte 94 x 180 mm
- inrijbeugelafstand 600 mm
- onderrijdhoogte 100 mm
- met hijsogen, vorksloten
- legbord in-/uitklapbaar
- klappbare bodem met trekkoord ontgrendelbaar, zelfsluitend bij neerzetten
- Plaatsbesparend stapelbaar
- bak met inhaakbeugels voor heftruck en kraan
- met beveiliging tegen wegglijden
- onderbouw voeten
- staalconstructie
- met corrosiebeschermende zinklaag

- gewicht 136 kg

Technische details

baktype	klapbodemcontainer	inrijdbreedte	600 mm
inhoud	0,5 m ³	afstand vorkkokers	600 mm
hoogte	715 mm	draagvermogen	1000 kg
lengte	1200 mm	draaginstallatie	hijsgogen, vorksloffen
breedte	1040 mm	bak uitrusting	inhaakbeugel
materiaal	staal	veiligheidsuitrusting bak	wegglidbeveiliging
euronorm	nee	stapelbaar	ja
vloerconstructie	in-/uitklapbaar	nestbaar	ja
vloer functie	klapbare bodem met trekkoord ontgrendelbaar, zelfsluitend bij neerzetten	plafond	nee
stabiliteit/versteviging/schoren	omgeslagen randversteviging rondom	geschikt voor levensmiddelen	nee
onderrijdbaar	ja	geschikt voor gevaarlijke stoffe	nee
onderbouw	voeten	oppervlak	verzinkt
onderrijdhoogte	100 mm	kleur uitvoering	verzinkt
hoogte vorksloffen	94 mm	gewicht	136 kg
breedte vorksloffen	180 mm		

Gerelateerde Producten

518144		wielenset, voor kiepbak, draagvermogen 1350 kg
--------	---	--

Dit past ook bij ...

203428		montagetrap, bordes hoogte x breedte x diepte 800 x 520 x 305 mm, 4 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), van aluminium
525920		vorkenbord, hoogte x breedte x diepte 110 x 995 x 200 mm, van staal gelakt in RAL3000 vuurrood
527144		bezem, met kokosharen, Werkbreedte 500 mm, voor grof vuil
531837		vorkverlenging, hoogte x lengte x breedte 48 x 1600 x 106 mm, voor tanddoorsnede hoogte x breedte 40 x 80 mm, onderzijde open, van staal gelakt in RAL7021 zwartgrijs