

## RAU

### Werkzeugwagen

#### Serie 7000

Höhe x Breite x Tiefe 795 x 1145 x 650 mm, Tischplatte aus Metall, Traglast 450 kg, Gestellausführung 4 Rollen, Ausstattung: 6 Schubladen, 1 Dokumententasche, 1 Schiebebügel, Verschießbar mit Stiftzylinderschloss, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Unterbau 2 Lenk- und 2 Bockrollen



# RAU.



Artikelnummer: 231035



#### Werkzeugwagen


- Höhe x Breite x Tiefe 795 x 1145 x 650 mm
- Tischplatte aus Metall
- Plattenstärke 25 mm
- Traglast 450 kg
- Gestellausführung 4 Rollen
- Ausstattung: 6 Schubladen, 1 Dokumententasche, 1 Schiebebügel
- links 3 Schubladen
- rechts 3 Schubladen
- Schubladen Höhe 6x180 mm
- Schubladennutzmaß Breite x Tiefe 490 x 560 mm, Nutzhöhe = Fronthöhe - 15 mm
- Traglast je Schublade 100 kg

- Schubladen mit kugelgelagerten Teleskopschienen und Selbsteinzug, Auszug 100 %
- Mit durchgehender Griffleiste ErgoScript® mit alufarbenem Overlay und Klarsichtabdeckung
- Mit Beschriftungsfeld
- Verschießbar mit Stiftzylinderschloss
- Konstruktion aus Stahl
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Unterbau 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- mit TPE-Bereifung auf Polypropylen-Felge
- Lenkrollen mit Feststellern
- Rad Ø 125 mm
- Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
- 5 Jahre Garantie






## Technische Details

|                                  |  |                          |  |
|----------------------------------|--|--------------------------|--|
| Möbeltyp                         | Tisch  | Auszugsführung Schublade | kugelgelagerte Teleskopschienen und Selbsteinzug |
| Tischtyp                         | Werkbank   | Griff                    | durchgehende Griffleiste                         |
| Gestellausführung                | 4 Rollen   | Beschriftungsfeld        | ja   |
| Gestellform                      | 4-Fußgestell                                     | Material Platte          | Metall   |
| Höhe                             | 795 mm   | Platte Ausstattung       | Abrollrand, Anti-Rutsch-Matte                    |
| Breite                           | 1145 mm  | Material Gestell         | Stahl  |
| Tiefe                            | 650 mm   | Oberfläche Gestell       | pulverbeschichtet                                |
| Stärke Platte                    | 25 mm  | Farbe Gestell            | lichtgrau // RAL7035                             |
| Traglast                         | 450 kg   | Oberfläche Front         | pulverbeschichtet                                |
| höhenverstellbar                 | nein   | Farbe Front              | enzianblau // RAL5010                            |
| Werkbank Ausstattung             | 6 Schubladen, 1 Dokumententasche, 1 Schiebebügel | Schließsystem            | Stiftzylinderschloss                             |
| Unterbauten links                | 3 Schubladen                                     | fahrbar                  | ja   |
| Unterbauten rechts               | 3 Schubladen                                     | Rollen Anzahl / Art      | 2 Lenk- und 2 Bockrollen                         |
| Schubladen Anzahl                | 6 Stück  | Bereifung                | TPE  |
| Schubladen Anzahl x Höhe         | 6x180 mm   | Material Felge           | Polypropylen                                     |
| Nutzbreite Schublade             | 490 mm   | Rad Ausstattung          | Lenkrollen mit Feststellern                      |
| Nutztiefe Schublade              | 560 mm   | Durchmesser Rad          | 125 mm   |
| Nutzhöhe Schublade (detailliert) | Fronthöhe - 15 mm                                | Anlieferung              | fertig montiert                                  |
| Schubladentraglast               | 100 kg   | Garantie                 | 5 Jahre  |
| Auszug Schublade                 | 100 %  | Gewicht                  | 127 kg   |

## Zubehör

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 231164 |  | Einteilungsset, mit Rasterprägung, 2 Längsteiler + 9 Trennbleche, passend für Schubladen Breite x Tiefe 490 x 560 mm, Fronthöhe 180 - 360 mm, Höhe x Breite x Tiefe 150 x 490 x 560 mm |
|--------|---|--|

### Dazu passt auch ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 158965 |  | Tischwaage, nicht eichfähig, Plattform aus Kunststoff, Breite x Tiefe 318 x 258 mm, Wägebereich von 50 kg, Ablesbarkeit in 20 g Schritten                                 |
| 184197 |  | Einzelmatte Arbeitsplatz-Bodenbelag, Höhe x Länge x Breite 13 x 900 x 600 mm, Aus Kautschuk mit genoppter Oberfläche in schwarz, fördert Entlastung von Rücken und Beinen |
| 195726 |  | Parallelschraubstock, Backenbreite 140 mm, Spannweite 180 mm, Mit angeschmiedeten Rohrspannbacken, Aus Stahl in blau  |
| 217101 |  | Einweg-Cutter, Schnitttiefe 11,6 mm, mit Befestigungsöse  |
| 530330 |  | Hocker, Sitz Höhe 540 - 720 mm, Sitzbezug aus Kunstleder in blau, Gestell aus Aluminium, Gestell mit Rollen   |