


Thurmetall Schubladenschrank

Höhe x Breite x Tiefe 1400 x 605 x 695 mm, 13 Schublade(n), Verschießbar mit Zylinderschloss, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung

Artikelnummer: 526274



THURMETALL



Thurmetall Schubladenschrank mit 75 kg Schubladentraglast

Schubladenschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 1400 x 605 x 695 mm
- Konstruktion aus Stahl
- mit Griffleiste
- Mit Etikettenrahmen
- 13 Schublade(n)
- Schubladen Höhe 13x100 mm
- Traglast je Schublade 75 kg
- Schubladen mit Teleskopschiene, Auszug 100 %
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- Schubladen mit Farbleitsystem
- Mit Einzelauszugssperre
- Verschießbar mit Zylinderschloss
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung



- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- GS- und TÜV-geprüft
- 5 Jahre Garantie

Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Auszug Schublade	100 %
Schranktyp	Schubladenschrank	Höhenverstellraster Schublade	25 mm
Material	Stahl	Beschriftungsfeld	Etikettenrahmen
Höhe	1400 mm	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet
Breite	605 mm	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Tiefe	695 mm	Auszugssperre	Einzelauszugssperre
Schrank Ausstattung	Schubladen	abschließbar	ja
Schubladen Anzahl	13 Stück	Schließsystem	Zylinderschloss
Schubladen Anzahl x Höhe	13x100 mm	Mitteltrennwand	nein
Fronthöhe 100 mm	13 Stück	Griff	Griffleiste
Schubladentraglast	75 kg	fahrbar	nein
Einteilungsraster längs	50 mm	Zertifizierung	GS // TÜV
Einteilungsraster quer	30 mm	Garantie	5 Jahre
Auszugsführung Schublade	mit Teleskopschiene	Gewicht	204 kg

Zubehör

501101		Trennwand, 3 Längsteiler + 8 Trennbleche, passend für Schubladenbreite 500 mm, Fronthöhe 100 / 125 mm, Breite 500 mm
501142		Einsatzkasten-Set, bestehend aus 18 Kästen, 6 x BxT 100x100 mm, 12 x BxT 100x200 mm, passend für Schubladenbreite 500 mm, Fronthöhe 100 / 125 mm, Breite 500 mm
501155		Einsatzkasten-Set, bestehend aus 15 Kästen, 15 x BxT 100x200 mm, passend für Schubladenbreite 500 mm, Fronthöhe 100 / 125 mm, Breite 500 mm
501166		Schaumgummieinlage, passend für Schubladenbreite 500 mm, Breite 500 mm, In schwarz
501170		Anti-Rutschmatte, passend für Schubladenbreite 500 mm, Breite x Tiefe 500 x 400 mm, Stärke 5 mm, In anthrazit
532138		Beschriftungsleiste, Für Schubladenschrank, Breite 30 mm
532139		Beschriftungsleiste, Für Schubladenschrank, Breite 50 mm

Dazu passt auch ...

147357		Milde Reinigungspaste, Tube mit 250 ml Inhalt
--------	-------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------

194847		Arbeitsplatz-Bodenbelag, Meterware, Höhe x Breite 9 x 900 mm, max. Länge 18300 mm, Aus PVC mit längsgerillter Oberfläche in grau
520197		Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau
974176		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 125 x 145 x 230 / 200 mm, Aus Polypropylen in rot