

**Artikelnummer:** 127781

**Kurzbeschreibung:** Längstraverse PR 600, Feldweite 1900 mm, Traversenhöhe 100 mm

**Langbeschreibung:** Diese Längstraverse PR 600 für das Palettenregal PR 600 erhalten Sie wahlweise mit einer lichten Feldweite von 1900 oder 2700 mm. Auch die Traversenhöhe der Längstraverse PR 600 wählen Sie zwischen 100 oder 110 mm.

[BR]Diese Längstraverse PR 600 garantiert eine kraft- und formschlüssige Verbindung mit den Regalstützen des Palettenregals PR 600. Die Längstraverse PR 600 ist mit angeschweissten 5-Haken-Einhängelaschen ausgestattet und bietet eine Systemlochung im Raster von 50:50 mm, die höhenverstellbar ist. Geliefert wird die Längstraverse mit 2 Sicherungsstiften, die erforderlich sind, um ein unabsichtliches Ausheben zu verhindern. Die Längstraverse PR 600 erhalten Sie wahlweise mit einer lichten Feldweite von 1900 mm oder 2700 mm. Auch steht Ihnen die Traversenhöhe zwischen 100 mm oder 110 mm zur Auswahl. [BR]Weitere Details: Längstraversen für Palettenregal PR 600 Garantieren eine kraft- und formschlüssige Verbindung mit den Regalstützen Mit angeschweissten 5-Haken-Einhängelaschen Höhenverstellbar im Raster der Systemlochung von 50:50 mm Pro Stück sind 2 Sicherungsstifte (im Lieferumfang enthalten) gegen unbeabsichtigtes Ausheben erforderlich Die Belastungsangaben gelten für gleichmässig verteilte Lasten Farbe: Blau (RAL 5010) Lichte Feldweite: wahlweise 1900 mm oder 2700 mm Traversenhöhe: wahlweise 100 mm oder 110 mm



**Hersteller:** Schäfer Group

**EAN/GTIN:** 4052941063749