

# Datenblatt



## Geopress G-Reparatur-Schiebemuffe mit SC-Contur

- Pressanschlüsse
- ohne Innenanschlag

### Ausstattung


Dichtelemente NBR

### Hinweis

Nur in Verbindung mit Stützhülse!

**Modell 9615.5G**

**Artikel 772 338**



## Eigenschaften

Rohraußendurchmesser	d	32
Länge	L	168 mm
Einstecktiefe minimal	ETmin	49 mm
Gewicht		580 g
Volumen		621,6 cm <sup>3</sup>
Werkstoff		Rotguss