

PAVOY

armoire à portes battantes pour charges lourdes

Basis

hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1470 x 630 mm, 4 niveaux avec tablette en acier, verrouillable avec serrure à cylindre, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair

Numéro d'article: 142282



PAVOY Armoire pour charges lourdes Basis

armoire à portes battantes pour charges lourdes





- hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1470 x 630 mm
- force par plateau 120 kg
- angle d'ouverture de la porte 180 °
- En acier
- 4 niveau(x) avec tablette en acier
- réglable par pas de 25 mm
- double porte battante
- portes à fleur
- portes à stabilité élevée grâce au profilé en caisson intérieur
- ouverture via poignée tournante

- verrouillable avec serrure à cylindre
- Mécanisme de fermeture 3 points
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- niveaux avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en comme couleur du corps
- certification GS et TÜV
- 10 années de garantie

Détails techniques

type de meuble	armoire	système de fermeture	serrure à cylindre
type d'armoire	armoire pour charges lourdes	fonction de fermeture	Mécanisme de fermeture 3 points
type de porte	double porte battante	soubassement	sans
hauteur	1950 mm	matériau	acier
largeur	1470 mm	stabilité / raidissement / renfo	portes avec profilé en caisson intérieur
profondeur	630 mm	tablette réglable au pas	25 mm
équipement armoire	tablettes	couleur de la tablette	comme couleur du corps
nombre de tablettes/niveaux	4 pièce	surface de tablette	finition peinture époxy
type tablette/niveau	tablette en acier	cloison de séparation médiane	non
charge tablette	120 kg	angle d'ouverture de porte	180 °
couleur du corps	gris clair // RAL7035	poignée	poignée tournante
couleur de la face avant	gris clair // RAL7035	roulant	non
surface de corps	finition peinture époxy	certification	GS // TÜV
surface de face avant	finition peinture époxy	garantie	10 années
exécution porte	à fleur	Poids	183 kg
verrouillable	oui		

Cela s'adapte aussi ...

221109		support sur pied pour rouleaux essuie-tout, pour rouleaux de largeur max. 430 mm, Convient pour roulettes de 450 mm de diamètre, structure en métal blanc
221121		papier d'essuyage, 1500 lingettes, longueur x largeur 300 x 230 mm, roulette longueur x diamètre 450 m x 290 mm, qualité de papier cellulose, en vieux rose
222681		gel pour le nettoyage des mains, sans parfum ni silicone, odeur citron
531287		cadre d'affichage, DIN A4 dans format vertical/horizontal, cadre en rouge, face arrière autocollante

