

Hymer escabeau sur roulettes 8224

accès double face, 2 x 7 marches profilées (estrade incl.), hauteur 1,15 m, longueur de lisse 1,8 m, en aluminium

Numéro d'article: 231332



HYMER



10 YEARS WARRANTY



escabeau sur roulettes

- accès double face
- 2 x 7 marches profilées (estrade incl.)
- hauteur 1,15 m
- profondeur de marche 80 mm
- longueur de lisse 1,8 m
- connexion marches/lisse serti
- Stabilité accrue grâce à raidisseurs robustes sur la marche de départ
- application sûre grâce à protection contre l'écartement et entretoise rigide contre un pliage involontaire
- pieds d'échelle amovibles et 4 roulettes à ressort pivotantes en extrémité de lisse
- en aluminium
- posée hauteur x largeur 1650 x 525 mm

- poids 12,8 kg
- selon la norme EN 131
- convient pour une application conforme TRBS 2121-2

Détails techniques

technique de montée	escabeau	connexion d'échelons/de longeron	serti
type d'échelle	escabeau sur roulettes	équipement de sécurité échelle	protection contre l'écartement et entretoise rigide contre un pliage involontaire
matériau	aluminium	étrier de sécurité	non
utilisation	double face	protection contre l'écartement	oui
longueur de longeron	1,8 m	exécution échelle	à deux parties
hauteur	1,15 m	bac	non
nombre de marches	2 x 7	renfort	raidisseurs robustes sur la marche de départ
type de marche/d'échelon	marches profilées	Pour escalier	non
profondeur des marches	80 mm	soubassement	pieds d'échelle amovibles et 4 roulettes à ressort pivotantes
hauteur	1650 mm	norme	EN 131
largeur	525 mm	norme TRBS (règles techniques re	TRBS 2121-2
roulant	oui	Poids	12,8 kg

Cela s'adapte aussi ...

149272		plaquette de contrôle, Contrôlé selon BetrSichV/DGUV, étiquette, diamètre 30 mm, en couleur pour l'année
215546		dévidoir escargot de sécurité, dévidoir en métal/plastique en bleu/blanc
221260		chariot avec barre de poussée, force 150 kg, longueur x largeur 740 x 480 mm, plateforme en acier avec tapis antidérapant, rehausse poignée, barre de poussée rabattable, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
221388		gant à picots, en polyamide coloris gris/noir avec revêtement nitrile, antidérapant, taille 9
523826		kit de potelets à chaîne, kit comprenant : 4 potelets à chaîne, chaîne de 6 m, diamètre de montant 48 mm, montant coloris rouge/blanc, en rouge/blanc
528920		moquette de protection, longueur x largeur 50 x 1 m, épaisseur 235 g/m², en non-tissé/PE