



Rhewa balance à bascule 944/1

plateforme en acier inoxydable,
largeur x profondeur 300 x 400 mm,
plage de pesage entre 30 kg,
Lisibilité par incréments de 2 g

Numéro d'article: 236314




Rhewa balance à bascule 944/1

- plateforme en acier inoxydable, largeur x profondeur 300 x 400 mm
- plage de pesage entre 30 kg
- Lisibilité par incréments de 2 g
- temps d'établissement entre 0,5 et 2 secondes
- Avec les fonctions étalonnage, affichage brut/net/négatif
- équipé de affichage LCD, appareil d'évaluation séparé
- boîtier en plastique
- alimentation électrique par adaptateur secteur 230V/50 Hz, fonctionnement sans fil possible


Détails techniques


type de balance	balance à bascule	équipement balance	affichage LCD, appareil d'évaluation séparé
matériau de plateforme	acier inoxydable	fonction de comptage des pièces	non
largeur de plateforme	300 mm	étalonnage	oui
profondeur de plateforme	400 mm	matériau de boîtier	plastique
plage de pesage	30 kg	Numéro d'enregistrement DEEE	DE12995516
lisibilité	2 g	Type d'appareil DEEE	petit appareil CAT 5
temps d'établissement	0,5-2 s	Marque selon le registre allemand	Rhewa
balance fonctions	étalonnage, affichage brut/net/négatif	Poids	16 kg
alimentation	adaptateur secteur 230V/50 Hz, fonctionnement sans fil possible		


Accessoires


236325  Trépied pour balance à bascule, hauteur 620 mm, en acier inoxydable avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures


Cela s'adapte aussi ...

215669  ruban adhésif en papier, support en papier avec colle en caoutchouc naturel, roulettes longueur x largeur 50 m x 50 mm, épaisseur 110 µm, en marron

215859  bande élastique, longueur x largeur 150 x 10 mm, en caoutchouc en marron

216466  papier d'emballage, livraison sous forme de coude, feuille longueur x largeur 1 m x 650 mm, papier recyclé, grammage env. 90 g/m², en marron

217113  couteau de sécurité, avec rétractation de lame automatique, profondeur de coupe 15 mm, sortie de lame 22 mm, avec bouton de sécurité pour verrouiller et déverrouiller

231461  caisse carton pliante à hauteur réglable, en papier d'herbe (30 %)/carton ondulé (70 %) en marron clair, recyclables à 100 %, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieure 305 x 220 x 100 - 150 mm, tablette automatique