

chariot à plateaux

C-Line

force 120 kg, plateau longueur x largeur 595 x 360 mm, châssis avec laquage en gris, roues avec bandage TPE

Numéro d'article: 272262



chariot à plateaux

- force 120 kg
- plateau longueur x largeur 595 x 360 mm
- hauteur x longueur x largeur 1000 x 685 x 450 mm
- châssis avec laquage en gris
- 4 roulettes pivotantes
- Ø de roue 100 mm
- roues avec bandage TPE
- moyeu avec Palier de pivotement avec double couronne rotative à billes
- boîtier en acier
- disposition des roues rectangulaire
- Produit livré démonté – montage facile
- 5 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	alignement de niveaux	droit
type de chariot	chariot à plateaux	nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes
longueur de plateau	595 mm	pneumatique	TPE
largeur de plateau	360 mm	Ø de roue	100 mm

hauteur	1000 mm	roulement	Palier de pivotement
nombre de plateaux	2 pièce	matériau de boîtier	acier
charge	120 kg	poignée	1 pièce
matériau de plateforme	MDF	rabattable	non
force plateau	80 kg	disposition des roues	rectangulaire
surface de plateforme	avec revêtement mélaminé	surface	laqué
équipement de plateforme	rebord antichute	couleur	gris
Couleur du plateau	gris	livraison	démonté
rehausses	aucune	garantie	5 années
longueur	685 mm	Poids	15 kg
largeur	450 mm		

Cela s'adapte aussi ...

219586		kit de tasses à cappuccino, kit comprenant : 2 verres sans anses, en verre calorifuge, capacité par tasse 250 ml
219597		kit de tasses à expresso, kit comprenant : 2 tasses, 2 supports, en céramique mat en beige clair, capacité par tasse 50 ml
222830		essuie-tout, en Tissue avec surface gaufrée, 2 couches, feuille longueur x largeur 240 x 230 mm
501597		kit de chariot de lavage, 2x17 l seau ROUGE/BLEU, support à franges, presse d'essorage, 10 balais à franges, manche, structure en plastique, 4 roulettes pivotantes
501943		bac porte-couverts pour chariot à plateaux, hauteur x longueur x largeur 203 x 176 x 325 mm, à accrocher, en acier inoxydable
527157		kit de balayettes, avec crin de cheval, pelle largeur x profondeur 230 x 220 mm, Largeur de travail 200 mm, manche bois