

Vat met superwijde hals

hoogte x Ø 447 x 38 mm, inhoud 34 l,
invulopening Ø 295 mm, van
polyethyleen, vat / deksel wit / rood

Artikelnummer: 208869



Vat met zeer wijde hals

UN-toelating

Vat met superwijde hals

- hoogte x Ø 447 x 38 mm
- inhoud 34 l
- met UN-toelating
- invulopening Ø 295 mm
- van polyethyleen
- vat / deksel wit / rood
- schroefdeksel met rubber afdichting
- afsluitbaar met zegel
- draaggrepen
- temperatuurbestendig van -20 °C tot +80 °C

Technische details

baktype	Vat	plafond	ja
inhoud	34 l	type deksel	schroefdeksel met rubber afdichting
vorm	rond	geschikt voor levensmiddelen	ja
hoogte	447 mm	geschikt voor gevaarlijke stoffe	verschillende stoffen, gelieve aan te vragen
diameter boven	38 mm	temperatuurbestendigheid	-20 °C tot +80 °C

diameter opening	295 mm	kleur	wit
materiaal	polyethyleen	kleur deksel	rood
recyclebaar	ja	sluitsysteem	zegel
stapelbaar	ja	draaginstallatie	draaggrepen
nestbaar	nee	van bouwtoezicht	UN
onderrijdbaar	nee	gewicht	1,81 kg

Dit past ook bij ...

202875		sledesteekwagen, draagvermogen 250 kg, steekplaat breedte x diepte 320 x 250 mm, onderstel met slag- en kravaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, wielen met massief rubber-banden op kunststof-velg
215704		gripzak, van LDPE in transparant, dikte 50 µm, lengte x breedte binnen 180 x 120 mm
221071		ademmasker, filterklasse FFP1, in wit, bescherming tegen stof
221264		wegweroverall, van polypropyleen in blauw, afmeting XL
221381		beschermhandschoenen, van nitril in grijs/zwart met nitril-coating, naadloos, afmeting 9
221385		stofjas, van PP-vliesstof in wit, afmeting eenheidsmaat
222753		wegwerphandschoenen, van nitril in blauw, poeder- en latexvrij, afmeting 9, lengte 240 mm
223711		balpen, schrijfkleur blauw, lijndikte 0,32 mm, schacht in transparant
528205		verrijdbaar opstapje, van staal met slag- en kravaste poedercoating in lichtgrijs, trede diameter 290 mm, met 3 geveerde wielen
529885		magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2000 x 2062 x 436 mm, vaklast 80 kg, 2 stellingvelden met elk 5 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag