

BS-ROLLEN roulette fixe

BS ROLLEN

roue jumelée, force 2000 kg,
bandage polyuréthane, diamètre x
largeur 300 x 50 mm, moyeu avec
roulement à billes, moyeu longueur x
Ø 60 x 25 mm, jante en fer de fonte,
fixation avec panneau, longueur x
largeur 175 x 140 mm



Numéro d'article: 502923

BS-ROLLEN Roues jumelées pour fortes charges

Roulette fixe

roulette fixe, roue jumelée

- force 2000 kg
- bandage polyuréthane
- diamètre x largeur 300 x 50 mm
- moyeu avec roulement à billes
- moyeu longueur x Ø 60 x 25 mm
- jante en fer de fonte
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- fixation avec panneau, longueur x largeur 175 x 140 mm
- espacement des trous des vis 140x105 mm, Ø trou des vis 14 mm

Détails techniques

| | | | |
|-----------------------|---------------------------|--------------------|--------|
| manutention dynamique | roulettes | frein | sans |
| type de roulettes | roues pour fortes charges | pare-fils | non |
| modèle | roulette fixe | hauteur totale | 365 mm |
| exécution roue | roue jumelée | longueur de moyeu | 60 mm |
| charge | 2000 kg | trou de moyeu | 25 mm |
| pneumatique | polyuréthane | largeur de roue | 50 mm |
| Ø de roue | 300 mm | longueur de plaque | 175 mm |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------------|------------|
| matériau de jante | fer de fonte | largeur de plaque | 140 mm |
| roulement | roulement à billes | distance trou de vis | 140x105 mm |
| convient pour type de sol | lisse/plat, rugueux/plat, lisse/irrégulier, rugueux/irrégulier | Ø de trou de vis | 14 mm |
| élément de fixation | panneau | surface de boîtier | galvanisé |
| conducteur d'électricité | non | Poids | 22,5 kg |
| matériau de boîtier | acier | | |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|--|
| 400701 |  | cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes |
| 438985 |  | roulette pivotante, force 175 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 125 x 35 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm |
| 763068 |  | bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés |