


hofs dossierstelling - aanbouwveld

hoogte x breedte x diepte 2000 x 1010 x 335 mm, veldlast 650 kg / vaklast 60 kg, berg ordners, documenten en ander kantoomateriaal handig op, 6 niveau(s) met legborden van plaatstaal / 5 ordnerhoogtes. deze bieden plaats voor max. 72 ordners, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met slijtvaste kunststof coating in RAL7016 antracietgrijs, niveaus met slijtvaste kunststof coating in RAL9006 blank aluminiumkleurig



hofs
REGALSYSTEME



Artikelnummer: 528468



hofs Dossier-inhaakstelling

Aanbouwstelling

hofs dossierstelling - aanbouwveld

- Geschikt voor archiefruimtes
- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 2000 x 1010 x 335 mm
- veldlast 650 kg / vaklast 60 kg
- vak breedte x diepte 1000 x 300 mm
- berg ordners, documenten en ander kantoomateriaal handig op, 6 niveau(s) met legborden van plaatstaal / 5 ordnerhoogtes. deze



bieden plaats voor max. 72 ordners

- niveaus met aanslagrand en legbordrand aan de zijkant van het bovenste vakniveau tegen eruit vallen van ordners
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- Hoge stabiliteit door diagonaalschoren
- constructie van staal
- staanders met slijtvaste kunststof coating in RAL7016 antracietgrijs
- niveaus met slijtvaste kunststof coating in RAL9006 blank aluminiumkleurig
- inhoud levering: aanbouwstelling met 1 staanderframe, diagonaalschoren en niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand voorgemonteerd
- veiligheid wat betreft materiaal, constructie en statica bij bedrijfsmatig gebruik aangetoond door het keurmerk RAL-RG 614/1 (H44)
- 5 jaar garantie

Technische details

| | | | |
|----------------------------------|---|---------------------|---|
| meubeltype | stelling | stelling uitrusting | legborden |
| stellingtype | dossierstelling | vakbreedte | 1000 mm |
| stellingsysteem | kliksysteem | vakdiepte | 300 mm |
| stellingveld | aanbouwveld | ordnercapaciteit | 72 stuks |
| geschikt voor (branches) | archiefruimtes | kleur standaard | antracietgrijs // RAL7016 |
| hoogte | 2000 mm | kleur bodem | blank aluminiumkleurig // RAL9006 |
| breedte | 1010 mm | ordnerhoogtes | 5 stuks |
| diepte | 335 mm | oppervlak legbord | kunststof coating |
| legborden / schappen aantal | 6 stuks | oppervlak standaard | kunststof coating |
| vaklast | 60 kg | kleur uitvoering | antracietgrijs/blank aluminiumkleurig // RAL 7016/RAL 9006 |
| veldlast | 650 kg | inhoud levering | aanbouwstelling met 1 staanderframe, diagonaalschoren en niveaus zie aanbod |
| legbord-/niveautype | plaatstalen legbord | levering | voorgemonteerd |
| legborden / niveaus uitrusting | aanslagrand // legbordrand aan de zijkant | certificering | GS // RAL-keurmerk |
| stabiliteit / versterking / vers | diagonaalschoren | garantie | 5 jaar |
| gebruik | eenzijdig | gewicht | 20,5 kg |
| materiaal | staal | | |

Dit past ook bij ...

213052



tape, standaardkleur, van PVC in wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm

| | | |
|--------|---|---|
| 217213 |  | EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken |
| 231461 |  | in hoogte variable vouwdoos, van graspapier (30%)/golfkarton (70%) in lichtbruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 305 x 220 x 100 - 150 mm, automatische bodem |
| 991798 |  | bord, goederen op rol om op maat te snijden, hoogte x lengte 25 x 30000 mm, achterzijde magnetisch, front voor individuele belettering, in wit |