

Axelent wandelement voor machine- veiligheidshek

hoogte x breedte 1900 x 500 mm,
draadgaas 30 x 50 x 3, van staal met
slag- en krasvaste poedercoating in
RAL9011 grafietzwart

Artikelnummer: 530359



Axelent Wandelement voor machine-veiligheidshek

wandelement voor machine-veiligheidshek

- hoogte x breedte 1900 x 500 mm
- draadgaas 30 x 50 x 3
- eenvoudig monteren en demonteren dankzij klikfunctie
- van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL9011 grafietzwart
- conform machinerichtlijn 2006/42/EG



Technische details



| | | | |
|-----------------------|------------------------|------------------------|--|
| afbakening en verkeer | veiligheidsuitrusting | draaddikte | 3 mm |
| veiligheidsuitrusting | machine-veiligheidshek | scheidingswand functie | eenvoudig monteren en demonteren dankzij |


| | | |
|----------------|-------------|----------------------------------|
| roosterelement | wandelement | klikfunctie |
| breedte | 500 mm | materiaal staal |
| hoogte | 1900 mm | oppervlak m. poedercoating |
| hoogte maas | 30 mm | kleur grafietzwart // RAL9011 |
| breedte maas | 50 mm | norm machinerichtlijn 2006/42/EG |
| | | gewicht 6,1 kg |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|---|--|
| 530371 |  | deurmontagepakket openslaande deur voor machine-veiligheidshek, bestelinstructie: bij het montagepakket zijn extra min. 1 wandelement en 2 vloersteunen nodig. gelieve separaat mee te bestellen, hoogte x breedte 2300 x 1500 mm, draadgaas 30 x 50 x 3, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL9011 grafietzwart |
| 530372 |  | deurmontagepakket dubbele openslaande deur voor machine-veiligheidshek, bestelinstructie: bij het montagepakket zijn extra min. 1 wandelement en 2 vloersteunen nodig. gelieve separaat mee te bestellen, hoogte x breedte 2000 x 3000 mm, draadgaas 30 x 50 x 3, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL9011 grafietzwart |
| 530373 |  | deurmontagepakket schuifdeur voor machine-veiligheidshek, bestelinstructie: bij het montagepakket zijn extra min. 1 wandelement en 2 vloersteunen nodig. gelieve separaat mee te bestellen, hoogte x breedte 2300 x 1000 mm, draadgaas 30 x 50 x 3, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL9011 grafietzwart |
| 530374 |  | deurmontagepakket schuifdeur voor machine-veiligheidshek, bestelinstructie: bij het montagepakket zijn extra min. 1 wandelement en 2 vloersteunen nodig. gelieve separaat mee te bestellen, hoogte x breedte 2300 x 1400 mm, draadgaas 30 x 50 x 3, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL9011 grafietzwart |
| 530458 |  | vergrendeling, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar |
| 530459 |  | vergrendeling, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar |
| 530567 |  | steun voor machine-veiligheidshek, hoogte 2000 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL1018 zinkgeel |
| 530651 |  | deurmontagepakket dubbele schuifdeur voor machine-veiligheidshek, bestelinstructie: bij het montagepakket zijn extra min. 1 wandelement en 2 vloersteunen nodig. gelieve separaat mee te bestellen, hoogte x breedte 2300 x 2900 mm, draadgaas 30 x 50 x 3, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL9011 grafietzwart |
| 530652 |  | deurmontagepakket dubbele schuifdeur voor machine-veiligheidshek, bestelinstructie: bij het montagepakket zijn extra min. 1 wandelement en 2 vloersteunen nodig. gelieve separaat mee te bestellen, hoogte x breedte 2300 x 5900 mm, draadgaas 30 x 50 x 3, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL9011 grafietzwart |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|---|
| 144768 |  | transportwagen met geperforeerde/sleufplaten, hoogte x breedte x diepte 930 x 1000 x 500 mm, 2 x geperforeerde plaat, 2 x sleufplaat, van staal met slijtvaste kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs/RAL5010 gentiaanblauw, incl. 10-delig gereedschapsassortiment en 12 zichtbakken, met oplegbord van staal met ribbelmat |
| 208490 |  | complete paktafel, hoogte x breedte x diepte 850 x 1600 x 800 mm, blad van staal met slijtvaste kunststof coating in decor lichtgrijs, 4-voetonderstel van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5017 verkeersblauw, 1 dispenserhouder, 2 legborden, 8 steekbeugels |

| | | |
|--------|---|--|
| 210871 |  | mobile schaarheftafel, draagvermogen 1000 kg, platform lengte x breedte 1150 x 530 mm, enkelvoudige schaar van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2002 vermiljoen |
| 529885 |  | magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2000 x 2062 x 436 mm, vaklast 80 kg, 2 stellingvelden met elk 5 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, standers met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag |