

## RAPIDLIFT Scherenhubwagen

**RAPID**  
LIFT

Traglast 1000 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Tragbreite 540 mm, Lenkräder mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 50 x 82 mm

Artikelnummer: 119863



## RAPIDLIFT Scherenhochhubwagen

Traglast 1000 kg

Scherenhubwagen








- Traglast 1000 kg
- Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm
- Tragbreite 540 mm
- Lenkräder mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm
- Gabelrollen mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 50 x 82 mm
- Hubhöhe 800 mm / abgesenkte Höhe 85 mm
- Hub je Pumpe mit Last / ohne Last 14 - 18 / 26 - 44 mm
- hohe Standsicherheit durch automatische Seitenstützen
- Gabeln aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2002 Blutorange
- verwindungssteife Stahlkonstruktion
- Deichselgriff für die Funktionen Heben - Fahren - Senken
- Deichsel aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz
- Lenkeinschlag 205 °




- Kompakthydraulik mit Teleskopzylinder
- mit Regulier-Senkautomatik
- mit Überpumpsicherung
- Kolben hartverchromt und feingepoliert
- Länge 1505 mm
- Lastschwerpunkt 600 mm
- Gewicht 98 kg

## Technische Details

Hebegerät	Hubwagen	Hub je Pump mit Last	14-18 mm
Hubwagentyp	Scherenhubwagen	Hub je Pump ohne Last	26-44 mm
Traglast	1000 kg	Schnellhub	ja
Länge Gabel	1150 mm	Bedienung Fahrwerk	manuell
Breite Gabelzinken	160 mm	Material	Stahl
Tragbreite	540 mm	Farbe Gabeln	blutorange // RAL2002
Länge	1505 mm	Oberfläche Gabeln	pulverbeschichtet
Material Lenkrollen	Nylon	Material Deichsel	Stahl
Breite Lenkräder	50 mm	Farbe Deichsel	schwarz
Durchmesser Lenkräder	200 mm	Oberfläche Deichsel	pulverbeschichtet
Material Gabelrollen	Nylon	Lenkeinschlag	205 °
Breite Gabelrolle	50 mm	Hydrauliktyp	Kompakthydraulik mit Teleskopzylinder
Durchmesser Gabelrollen	82 mm	Oberfläche Kolben	hartverchromt und feingepoliert
Hubhöhe (min.)	85 mm	Lastschwerpunkt	600 mm
Hubhöhe (max.)	800 mm	Gewicht	98 kg
Bedienung Hub	manuell/hydraulisch		

## Dazu passt auch ...

148638		Einwegpalette, Höhe x Länge x Breite 150 x 1200 x 800 mm, aus PE-Regenerat in anthrazit
149500		Stopper für Palettenhubwagen, Höhe x Länge x Breite 70 x 650 x 360 mm, aus Polypropylen
217180		Wellpapp-Palette, Höhe x Länge x Breite 120 x 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 700 / 500 kg, Oberdeck geschlossen
217213		EUR-Tauschpalette, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, Unterbau Kufen, Oberdeck durchbrochen
221284		Arbeitshandschuh, aus Leinen/Rindsleder, Handrücken aus Leinen, reißfest, Größe Einheitsgröße
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
221381		Schutzhandschuhe, aus Nitril in grau/schwarz mit Nitril-Beschichtung, nahtlos, Größe 9

227875		Sicherheitshalbschuh, Sicherheitsstufe: S1P, Größe 44, Obermaterial Veloursleder/Mesh in schwarz/grau/rot
407817		Auffangwanne, für 2 x 200-Liter-Fass, Auffangvolumen 224 l, Höhe x Breite x Tiefe 365 x 1200 x 800 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
626475		Gitterbox-Palette, Höhe x Länge x Breite 970 x 1200 x 800 mm, Traglast 1500 kg, mit Lackierung in RAL7030 Steingrau, Wände durchbrochen mit 2 Klappen, Boden geschlossen