

Ordnerwagen

Traglast 150 kg, mit 4 Etage(n),
Ladefläche Länge x Breite 728 x 315
mm, leicht geneigt gegen das
Herausfallen der Ordner, Gestell mit
schlag- und kratzfester
Pulverbeschichtung in RAL7001
Silbergrau

Artikelnummer: 223022



Ordnerwagen

viel Platz für Akten

Ordnerwagen

- Traglast 150 kg
- mit 4 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 728 x 315 mm
- leicht geneigt gegen das Herausfallen der Ordner
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7001 Silbergrau
- Stahlkonstruktion
- Platte aus Holz mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in Dekor RAL7035 Lichtgrau
- Höhe x Länge x Breite 1380 x 950 x 455 mm
- 4 Lenkrollen
- Rad Ø 100 mm
- 2 Lenkrollen mit Feststellern
- Die Anlieferung erfolgt fertig montiert

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Etagen Anzahl	4 Stück
Wagentyp	Aktenwagen	Etagenausrichtung	gerade

Traglast	150 kg	Ladeflächenlänge	728 mm
Höhe	1380 mm	Ladeflächenbreite	315 mm
Länge	950 mm	Ordnerkapazität	27 Stück
Breite	455 mm	Schiebebügel	2 Stück
Material Platte	Holz	Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen
Oberfläche Platte	kunststoffbeschichtet	Durchmesser Rad	100 mm
Farbe Platte	lichtgrau // RAL7035	Rad Ausstattung	2 Lenkrollen mit Feststellern
Material Gestell	Stahl	Anlieferung	fertig montiert
Oberfläche	pulverbeschichtet	Gewicht	40 kg
Farbe	silbergrau // RAL7001		