

4092 / 4093 / 4095 / 4096

# Dachauflegeleitern aus Aluminium

## Eigenschaften

Hohe Verwindungsstabilität und große Auflagefläche durch T-Holmprofil (85 mm).

Ansprechende Optik durch seitlich geschlossene Holme.

Sprossen im Holm fixiert und vierfach verschraubt.

## Highlights

Geeignet für Dachneigungen von 20° bis 55°.

Der Dachneigung entsprechend kann die Sprossensteilseite oder Sprossenflachseite als Trittlfläche verwendet werden.



SPROSSENANZAHL	7	10	14	7	10	14	10	14
HOLM (CA. MM)	85	85	85	85	85	85	85	85
SPROSSENABSTAND (CA. MM)	280	280	280	280	280	280	280	280
LÄNGE (CA. M)	1.95	2.8	3.9	1.95	2.8	3.9	2.8	3.9
GESAMTBREITE (CA. MM)	350	350	350	350	350	350	350	350
LEITERINNENBREITE (CA. MM)	300	300	300	300	300	300	300	300
GESAMTGEWICHT (CA. KG)	3.5	4.9	6.8	3.5	4.9	6.8	4.9	6.8
GEWICHT (CA. KG)	3.5	4.9	6.8	3.5	4.9	6.8	4.9	6.8
FARBE	ANTHRAZIT	ANTHRAZIT	ANTHRAZIT	SEPIABRAUN	SEPIABRAUN	SEPIABRAUN	ZIEGELROT	ZIEGELROT
BEST.-NR.	409207	409210	409214	409307	409310	409314	409610	409614