

Z-line-Filtermatten für Serie 8MR6 IP55 116x 116x 17mm

Ausführung

Produkt-Markename	SIVACON
Produkt-Bezeichnung	Filtermatte
Art der Lüftung	Entlüftung
Ausführung des Lüfters / Einschublüfter	Nein
Ausführung des Produkts / EMV-Ausführung	Nein

Allgemeine technische Daten

Betriebstemperatur / minimal	-10 °C
------------------------------	--------

Schutzart und Schutzklasse

Schutzart IP	IP55
--------------	------

Produktdetails

Produktbestandteil / Lüfter	Nein
-----------------------------	------

Mechanischer Aufbau

Höhe	116 mm
Breite	116 mm
Befestigungsart	sonstige
Befestigungsart	
• 19-Zoll Einbau	Nein
• Wand-Montage	Nein
Nettogewicht	0,05 kg
Material	Kunststoff

Approbationen Zertifikate

Betriebsmittelkennzeichen	
• gemäß DIN EN 61346-2	V
• gemäß DIN EN 81346-2	V

allgemeine Produktzulassung



Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://eb.automation.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/8MR6000-OCF25>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/8MR6000-OCF25/all>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8MR6000-OCF25

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>