



Beschreibung:

Ablasshähne PROFI mit roter DIN 51-Verschraubung zum kontrollierten Ablassen von Flüssigkeiten aus Industrie- und Verpackungskanistern, naturfarben/rot

- aus bruchsicherem und lebensmittelbeständigem Polyethylen HDPE/LDPE mit Tüllenanschluss für einen Schlauch
- sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
- mit roter DIN-Verschraubung und rotem Drehgriff
- schnelles, gluckerfreies Auslaufen durch integrierte Belüftung
- um 360° drehbar in jede gewünschte Position
- druckbeständig bis max. 0,4 bar (für die Verwendung und zur Dosierung von Kraftstoffen und leichtflüchtigen Stoffen nicht geeignet / Innendruck im Behälter kann bis 1,0 bar ansteigen)
- temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei
- Auslaufgeschwindigkeit > 3,5 L/min
- Tülle Außen-Ø = 19 mm bzw. 3/4" (Aufsteckbereich)

Informationen:

Artikel

Artikelnummer	550700
GTIN	4007228550702
Zolltarif	39174000
Verpackungseinheit (VE)	5

Farbe	natur
Gewicht (kg)	0,07

Umverpackung

Inhalt in Stück	5
T x B x H (mm)	515 x 297 x 314

Bruttogewicht VE (kg)	0,685
-----------------------	--------------

Palette

T x B x H (m)	0,0 x 0,0 x 0,0
---------------	------------------------

Gewicht (kg)	0,0
--------------	------------