

Technisches Merkblatt

Abdeckpapier

150 cm / 7875-800-150

Beschreibung / Eigenschaften

Natronmischpapier 50 gr./m²
nach DIN geprüfte, gleichmäßige und besonders dichte Qualität
Luftdurchlässigkeit 130 ml/Minute
andere Qualitäten weisen doppelt oder dreifach höhere Durchlässigkeitswerte auf
bei Lacken mit Viskosität < 19 sec. vorher Lackiertest durchführen, eventuell Ränder mit 20 cm Papier doppelt abkleben
Garantierte Lauflänge von 300 m

Das Papier ist mit dem blauen Umweltengel versehen.

Qualität nach DIN geprüft
gleichmäßige und besonders dichte Qualität
Luftdurchlässigkeit 150ml/Min.
hohe Lackdichte
50g/m²
einseitig glatt
Natronmisch-Qualität
vollgeleimt
garantierte Lauflänge

Rollendurchmesser: ca. 20 cm
Hülse: 50 mm
Länge: 300 m
Breite: 150 cm
Gewicht: 23,1 kg



NORMFEST®

Normfest GmbH
Siemensstraße 23
42551 Velbert
Tel. + 49 20 51 / 275 -0
Fax + 49 20 51 / 275 -141
Email: info@normfest.de
www.normfest.com
www.normfest-shop.com



Mit diesem Hinweis wollen wir Sie Aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs -und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.