

FLEX

## Flach-Patchkabel, Kat. 8.1, U/FTP, hochflexibel

- Anschlüsse: RJ-45 Stecker auf RJ-45 Stecker
- kompatibel zu 40GBASE-T, 25BASE-T, 10GBASE-T, 1000BASE-T und darunter
- Übertragungsfrequenz bis zu: 2.000 MHz
- gemäß FLUKE DSX-8000 Kat. 8 CHANNEL TEST 2.000 MHz
- Bandbreite bis zu: 40 Gbit/s
- Belegung: EIA/TIA 568B
- Spezifikation: Kat. 8.1
- abwärtskompatible Versionen: Kat. 6A und darunter
- Schirmungsklasse: U/FTP (PIMF)
- Schirmung: ALU Folie kaschiert PIMF (100% dicht)
- Adern Material: Kupfer
- Stecker: vergossen
- Knickschutz: ja
- Rastnasenschutz: ja
- Kabeltyp: Flachkabel
- Kabelmantel: TPE (halogenfrei)
- Durchmesser Kabel (ca.): 8,2 x 2,5 mm
- Farbe: schwarz

### Anwendungsbeispiele:

- ideal für den Einsatz in Büros, Rechenzentren, Heimnetzwerken und anderen Umgebungen, in denen schnelle und zuverlässige Verbindungen gebraucht werden
- durch flache und flexible Kabelform mühelose Installation in engen Räumen und Ecken ohne Leistungsbeeinträchtigung



Flach-Patchkabel, Kat. 8.1, U/FTP, hochflexibel

Produkt	Kategorie	Schirmung	Farbe Kabel	Farbe Tülle	Länge	Eurobrandklasse	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
Flach-Patchkabel, hochflexibel	Kat. 8.1	U/FTP	schwarz	schwarz	0,25 m		FL31-43005	22229841
		U/FTP	schwarz	schwarz	0,50 m		FL31-43015	22229842
	Kat. 8.1	U/FTP	schwarz	schwarz	1,00 m		FL31-43025	22229843
		U/FTP	schwarz	schwarz	1,50 m		FL31-43155	22229844
	Kat. 8.1	U/FTP	schwarz	schwarz	2,00 m		FL31-43035	22229845
		U/FTP	schwarz	schwarz	3,00 m		FL31-43045	22229846
	Kat. 8.1	U/FTP	schwarz	schwarz	5,00 m		FL31-43055	22229847
		U/FTP	schwarz	schwarz	7,50 m		FL31-43065	22229848
	Kat. 8.1	U/FTP	schwarz	schwarz	10,00 m		FL31-43075	22229849