

## armoire pour fûts

### RSG-3

hauteur x largeur x profondeur 1610 x 870 x 1300 mm, pour fût 6 x 60 litres, 1 niveaux avec tablette de rétention, volume de rétention du bac de rétention 73 l, porte à rideau en aluminium, corps en acier avec laquage RAL2000 orangé jaune



Numéro d'article: 147760



## Armoire pour fûts RSG-3

### avec rideau

armoire pour fûts

- pour stockage à l'abri, en plein air
- Convient pour substances dangereuses pour l'eau et inflammables
- construction de la barrière agréée par les autorités
- hauteur x largeur x profondeur 1610 x 870 x 1300 mm
- pour fût 6 x 60 litres
- 1 niveaux avec tablette de rétention
- volume de rétention de la tablette de rétention 45 l
- volume de rétention du bac de rétention 73 l
- tablette de rét. avec caillebotis
- porte à rideau en aluminium
- verrouillage sûr avec serrure à cylindre
- corps en acier avec laquage RAL2000 orangé jaune
- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion
- conformément à la Déclaration de conformité (ÜHP)



## Détails techniques

|                                  |  |                                  |   |
|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| type de stockage de produits dan | armoire  | volume de rétention de la tablet | 73 l  |
| type d'armoire                   | armoire pour fûts                                    | équipement bac de rétention      | caillebotis                                       |
| lieu de stockage                 | à l'abri, en plein air                               | Matériau corps                   | acier   |
| considération comme matière dang | substances dangereuses pour l'eau et inflammables    | surface de corps                 | laqué   |
| construction (autorisation)      | construction de la barrière agréée par les autorités | couleur du corps                 | orangé jaune // RAL2000                           |
| capacité                         | fût 6 x 60 litres                                    | matériau de face avant           | aluminium   |
| hauteur                          | 1610 mm  | surface de tablette              | galvanisé   |
| largeur                          | 870 mm   | type de porte                    | porte à rideau                                    |
| profondeur                       | 1300 mm  | verrouillable                    | oui   |
| équipement armoire               | Tablette de rétention a. caillebotis, tablette       | système de fermeture             | serrure à cylindre                                |
| nombre de tablettes/niveaux      | 1 pièce  | certification                    | conformément à la Déclaration de conformité (ÜHP) |
| type tablette/niveau             | tablette de rétention                                | matériau                         | tôle d'acier                                      |
| volume de rétention des tablette | 45 l   | Poids                            | 172 kg  |
| tablette de rétention            | oui  |                                  |   |

## Accessoires

147762



vis de mise à niveau pour armoire pour produits dangereux

## Cela s'adapte aussi ...

200803



Tablette de rétention fixe, volume de rétention 1000 l, hauteur x largeur x profondeur 425 x 3280 x 1300 mm, avec caillebotis en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion

504444



sacoche d'urgence avec absorbants en microfibre, kit 17 parties, capacité de charge 35 l par kit, pochette hauteur x largeur x profondeur 500 x 500 x 220 mm

508470




panneau de signalisation de premiers secours, affiche de la Fédération allemande des caisses de prévoyance industrielles (information Assurance accidents légale allemande 204), instructions premiers secours, panneau d'information, en plastique, surface Standard, hauteur x largeur 560 x 400 mm

525732



symbole de danger, étiquette, en film plastique, hauteur x largeur 20 x 20 mm

526779



douche corporelle, raccordement 3/4" extérieur, en acier inoxydable, pour montage mural