

META

rayonnage à palettes - rayonnage complet (élément de départ et suivant)

MULTIPAL

hauteur x largeur x profondeur 3300
x 5655 x 1100 mm, charge max. par
tablette 2400 kg, 18 emplacements
(lisse incl.), entreposage longitudinal,
force par palette 800 kg, montants
avec revêtement en zinc anti-
corrosion, traverses avec finition
époxy résistante aux chocs et aux
rayures en RAL2001 orangé rouge



Numéro d'article: 159302



Das Lagersystem



META Ray. à palettes MULTIPAL

Rayonnage complet (élément de départ et suivant)

rayonnage à palettes - rayonnage complet (élément de départ et suivant)

- hauteur x largeur x profondeur 3300 x 5655 x 1100 mm
- charge maximale par élément 7500 kg
- charge max. par tablette 2400 kg
- réglable au pas de 50 mm
- 18 emplacements (lisse incl.)
- entreposage longitudinal
- force par palette 800 kg
- grande stabilité grâce aux profilés en caisson fermés
- utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural
- montants avec revêtement en zinc anti-corrosion

- traverses avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL2001 orangé rouge
- volume de livraison : 1 rayonnage de base avec 2 échelles et 1 rayonnage suivant avec 1 échelle avec ancrage au sol, plateaux conf. à l'offre
- Produit livré démonté
- des tablettes/niveaux supplémentaires sont disponibles jusqu'à la charge max. par élément
- sécurité des matériaux, de la structure et de la statique pour une utilisation en entreprise confirmée par le label de qualité RAL-RG 614/1 (21)

Détails techniques

type de meuble	rayonnage	nombre de tablettes/niveaux	2 pièce
type de rayonnage	rayonnage à palettes	type tablette/niveau	traverses
champ de rayonnage	rayonnage complet	stabilité des tablettes / niveau	profilés en caisson fermés
nombre d'éléments standard	2 pièce	tablette réglable au pas	50 mm
hauteur	3300 mm	surface de montant	galvanisé
largeur	5655 mm	surface de traverses	finition peinture époxy
profondeur	1100 mm	couleur traverse	orangé rouge // RAL2001
charge maxi par tablette	2400 kg	exécution couleur	orangé rouge/galvanisé // RAL2001
charge maxi par élément	7500 kg	volume de livraison	1 rayonnage de base avec 2 échelles et 1 rayonnage suivant avec 1 échelle avec ancrage au sol, plateaux conf. à l'offre
emplacement	18 pièce	livraison	démonté
niveaux de stockage	3 pièce	conseil d'utilisation charge max	des tablettes/niveaux supplémentaires sont disponibles jusqu'à la charge max. par élément
entreposage	longitudinal	certification RAL-RG	RAL-RG 614/1 (21)
utilisation	unilatéral	Poids	205,56 kg

Accessoires

691499







protection anti-collision, convient pour le intérieur, profil en L, hauteur 400 mm, en acier, coloris jaune/noir, à cheviller

736826



pièce intermédiaire pour rayonnage double, longueur 200 mm

Cela s'adapte aussi ...

213058		ruban adhésif, couleur standard, en PVC en jaune/noir, bande longueur x largeur 33 m x 75 mm
216175		caisse carton pliante pour palettes, En carton ondulé avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, cannelure triple, longueur x largeur x hauteur intérieur 1040 x 620 x 510 mm, Pour colis jusqu'à 500 kg
217213		palette norme européenne, en bois, longueur x largeur 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 4000 / 1100 kg, soubassement patins, tablette supérieure ajourés
991754		panneau, en rouleau à découper, hauteur x longueur 15 x 30000 mm, face arrière magnétique, face avant pour inscription individuelle, en blanc