

Kappes rayonnage avec bacs RasterPlan®

rayonnage départ, hauteur x largeur
x profondeur 1100 x 1000 x 430 mm,
84 bacs, utilisation double face,
montants avec revêtement
plastique en RAL7035 gris clair

Numéro d'article: 209428

RasterPlan



KAPPES



Made in
Germany



Kappes Rayonnage RasterPlan®

avec bacs à bec Favorit

- Garnissage bilatéral avec plaques à fentes pour accrocher et décrocher les bacs à l'horizontale

Structure/plaques à fentes :

- En tôle d'acier avec revêtement plastique
- Pour des raisons de stabilité, il est fortement conseillé de cheviller le rayonnage au sol

Garnissage :

- 42 x T. 6

Dimensions des bacs PxlxH

T. 6 : 230x140x130 mm

T. 7 : 160x105x75 mm

T. 8 : 85x105x45 mm

Couleur selon disponibilité.

Bacs :



- En polyéthylène résistant aux chocs
- Respectueux de l'environnement, incassable, résistant à la déformation
- Températures d'utilisation -40° à +80°C
- Qualité alimentaire
- Entièrement recyclable
- Résiste à de nombreux produits corrosifs (nous consulter)
- Fond avec nervures de renfort
- Gerbage facile et sûr grâce aux rebords renforcés
- En cas d'utilisation combinée, porte-étiquette avec effet de serrage

Détails techniques






type de meuble	rayonnage	bacs	84 pièce
type de rayonnage	rayonnage modulaire	matériau de bac	polyéthylène
champ de rayonnage	rayonnage départ	utilisation	double face
matériau	acier	paroi arrière	plaque de rangement à fentes
hauteur	1100 mm	surface de montant	a. revêt. plastique
largeur	1000 mm	couleur de montant	gris clair RAL7035
profondeur	430 mm	Poids	57,78 kg
équipement de rayonnage	bacs à bec		

Accessoires

323236		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 75 x 105 x 160 / 140 mm, en polyéthylène en bleu
323247		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 130 x 140 x 230 / 200 mm, en polyéthylène en bleu
323305		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 75 x 105 x 160 / 140 mm, en polyéthylène en jaune
323316		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 130 x 140 x 230 / 200 mm, en polyéthylène en jaune
323371		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 75 x 105 x 160 / 140 mm, en polyéthylène en vert
323382		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 130 x 140 x 230 / 200 mm, en polyéthylène en vert
323429		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 75 x 105 x 160 / 140 mm, en polyéthylène en rouge

323451		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 130 x 140 x 230 / 200 mm, en polyéthylène en rouge
324578		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 75 x 105 x 160 / 140 mm, en polyéthylène en gris
324589		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 130 x 140 x 230 / 200 mm, en polyéthylène en gris
337911		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 45 x 105 x 85 / 65 mm, en polyéthylène en bleu
337922		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 45 x 105 x 85 / 65 mm, en polyéthylène en jaune
337933		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 45 x 105 x 85 / 65 mm, en polyéthylène en vert
337944		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 45 x 105 x 85 / 65 mm, en polyéthylène en rouge
337966		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 45 x 105 x 85 / 65 mm, en polyéthylène en gris

Cela s'adapte aussi ...

114305		poubelle, convient pour intérieur et extérieur, capacité 120 l, hauteur x diamètre 980 x 500 mm, corps en acier galvanisé avec finition peinture époxy RAL7021 gris noir
147690		escabeau industriel, accès à un côté, 8 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), hauteur 1,66 m, longueur de lisse 2,55 m, en aluminium
520471		Tapis individuel tapis antifatigue, module
524171		établi, hauteur x largeur x profondeur 900 x 1500 x 700 mm, plateau de table en multiplex, huilé, finition de la structure 4 pieds, soubassement 4 tiroirs, 1 tablette, verrouillable avec verrouillage centralisé, châssis a. finition peinture époxy en RAL7035 gris clair, face avant a. finition peinture époxy en RAL7035 gris clair
527144		poils de noix de coco-balai, largeur de balayage 500 mm, pour saletés grossières