

Termékinformációk

97 52 14

Krimpelő fogó

Rövid kiviteli alak

- Tartozékként kapható: helyező segédeszköz szigetetlen, nyitott dugaszoló csatlakozókhöz
- állandóan jó minőségű krimpelés a precíziós profilokkal és kényszerzárással (kireteszelhető)
- Krimpelő nyomás gyárilag pontosan beállítva (kalibrált)
- Erőnövelés szögemelővel a fáradtságmentes munkavégzéshez
- Jól kezelhető a 20°-os lesarkított fejjel, kis súly és rövid kiviteli alak
- Különleges minőségű króm-vanádium elektroacél, olajban edzett



Altalános	
Cikkszám	97 52 14
EAN	4003773026808
Fogó	barnított
Fej	barnított
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal
Súly	387 g
Méreték	195 x 77 x 22 mm

Műszaki jellemzők	
Alkalmazás	nem szigetelt, nyitott dugaszoló csatlakozó (2,8 + 4,8 mm)
Kapacitás négyzetmilliméter	0,1 — 1,5 mm ²
Fészkek száma	4
AWG	26 — 16

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk

