

Lutz debietmeter

meetbereik 5 - 90 l/min, voor dunne media met een maximale viscositeit van 0,8 mPas, aansluiting 1 1/4"



Artikelnummer: 520775



Lutz Debietmeter

van PVDF

debietmeter

- meetbereik 5 - 90 l/min
- voor dunne media met een maximale viscositeit van 0,8 mPas
- aansluiting 1 1/4"
- werkdruk 4 bar
- deel- en totaalvolume worden tegelijkertijd aangegeven
- met batterij 2x1,5 V (AAA)
- behuizing van PVDF

Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	vaten-/containerhandling	bedrijfsdruk	4 bar
vaten-/containerhandling	debietmeter	accessoire functie	deel- en totaalvolume worden tegelijkertijd aangegeven
meetbereik	5-90 l/min	spanningsverzorging	batterij 2x1,5 V (AAA)
medium	dunne media	materiaal behuizing	PVDF
max. viscositeit	0,8-40 mPas	gewicht	0,6 kg

