

## TECHNISCHES DATENBLATT

Bestell-Nr. 423-1615

Artikel/Modell SARO Fast-Serie Gasherd mit  
Gasbackofen Modell F7/FUG6LN

GTIN 4017337 048595



- Material: (Gehäuse) Edelstahl / Muldenroste aus Stahl Draht
- Verchromte offene Brenner: 3,5 kW und 6 kW
- 120 Ltr. Gasbackofen: GN 2/1 (685 x 530 x 350 mm)
- 6 Kochzonen
- Ohne Pilotflamme / voreingestellt auf H-Gas, Propangasdüsen liegen bei
- Gewicht: 135 kg
- Maße: B 1200 x T 700 x H 850 mm
- Temp. -+50/+260°C °C
- Anschluss: 3 x 3,5 kW + 3 x 6 kW, Ofenleistung: 7,9 kW (50-300°)

Ursprung Italien

Zolltarifnummer 73211190

Händler Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Kleve HRB 2768 \* Geschäftsführer: Walter Spangenberg, Dominique de Charry, Aloys de Charry

ID-Nr. DE 120061194 \* St.-Nr. 116/5718/0194 \* ILN 4017337000005 \* WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827