

## Fahrgestell

Für Rechteckbehälter, Ladefläche Länge x Breite 605 x 790 mm, Gestell aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, 4 Lenkrollen. 2 Lenkrollen mit Feststellern



Artikelnummer: 209610

## Fahrgestell

### für unterfahrbaren Rechteckbehälter

Fahrgestell

- Für Rechteckbehälter
- Ladefläche Länge x Breite 605 x 790 mm
- Gestell aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- 4 Lenkrollen. 2 Lenkrollen mit Feststellern

## Technische Details

Transportgerät	Transportroller	Material	Stahl
Rollertyp	Fahrgestell	Oberfläche	verzinkt
für Behältertyp	Rechteckbehälter	Lenkstange	nein
Ladeflächenlänge	605 mm	Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen
Ladeflächenbreite	790 mm	Rad Ausstattung	2 Lenkrollen mit Feststellern
Plattform	offen	Gewicht	10,8 kg

