

## Toyota Palettenhubwagen BT Lifter

Traglast 2300 kg, Gabellänge 1150 mm, Lenkräder mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 60 x 175 mm, Gabelrollen einfach mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 100 x 85 mm

Artikelnummer: 524000



**TOYOTA**  
MATERIAL HANDLING

**5 YEARS WARRANTY**



## Toyota BT Lifter Handhubwagen BT Lifter

Traglast 2300 kg

Palettenhubwagen

- Traglast 2300 kg
- mit Standard-Hydraulik
- Gabellänge 1150 mm
- Tragbreite 520 mm
- Gabelspitzen mit Kletterrollen
- Lenkräder mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 60 x 175 mm
- Gabelrollen einfach mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 100 x 85 mm
- Hubhöhe 200 mm / abgesenkte Höhe 85 mm
- Gabeln aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in orange
- verwindungssteife Stahlkonstruktion
- Deichselgriff für die Funktionen Heben - Fahren - Senken
- Deichsel in schwarz
- Lenkeinschlag 180 °
- regulierbare Senkautomatik
- Länge 1515 mm





- Gewicht 65 kg
- 5 Jahre Garantie







## Technische Details





Hebegerät	Hubwagen	Breite Lenkräder	60 mm
Hubwagentyp	Palettenhubwagen	Länge	1515 mm
Traglast	2300 kg	Lenkeinschlag	180 °
Länge Gabel	1150 mm	Gabel Ausstattung	Kletterrollen
Tragbreite	520 mm	Hubfunktion	Standard-Hydraulik
Bedienung Hub	manuell/hydraulisch	Schnellhub	nein
Bedienung Fahrwerk	manuell	Absenkfunktion	regulierbare Senkautomatik
Hubhöhe (min.)	85 mm	Deichsel	Funktionen Heben-Fahren-Senken
Hubhöhe (max.)	200 mm	Material	Stahl
Material Lenk-/Gabelrollen	PU/PU	Oberfläche Gabeln	pulverbeschichtet
Material Lenkrollen	Polyurethan	Farbe Gabeln	orange
Material Gabelrollen	Polyurethan	Farbe Deichsel	schwarz
Gabelrollen	einfach	Garantie	5 Jahre
Durchmesser Gabelrollen	85 mm	Ausführung	Standard
Breite Gabelrolle	100 mm	Gewicht	65 kg
Durchmesser Lenkräder	175 mm		

## Zubehör

149500		Stopper für Palettenhubwagen, Höhe x Länge x Breite 70 x 650 x 360 mm, aus Polypropylen
524005		Bremse für Palettenhubwagen, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
524006	·	Kühlhausausführung für Palettenhubwagen, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

## Dazu passt auch ...

148638		Einwegpalette, Höhe x Länge x Breite 150 x 1200 x 800 mm, aus PE-Regenerat in anthrazit
149500		Stopper für Palettenhubwagen, Höhe x Länge x Breite 70 x 650 x 360 mm, aus Polypropylen
217180		Wellpapp-Palette, Höhe x Länge x Breite 120 x 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 700 / 500 kg, Oberdeck geschlossen
217213		EUR-Tauschpalette, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, Unterbau Kufen, Oberdeck durchbrochen
221284		Arbeitshandschuh, aus Leinen/Rindsleder, Handrücken aus Leinen, reißfest, Größe Einheitsgröße
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße

221381		Schutzhandschuhe, aus Nitril in grau/schwarz mit Nitril-Beschichtung, nahtlos, Größe 9
227875		Sicherheitshalbschuh, Sicherheitsstufe: S1P, Größe 44, Obermaterial Veloursleder/Mesh in schwarz/grau/rot
407817		Auffangwanne, für 2 x 200-Liter-Fass, Auffangvolumen 224 l, Höhe x Breite x Tiefe 365 x 1200 x 800 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
626475		Gitterbox-Palette, Höhe x Länge x Breite 970 x 1200 x 800 mm, Traglast 1500 kg, mit Lackierung in RAL7030 Steingrau, Wände durchbrochen mit 2 Klappen, Boden geschlossen