

ESD SMD Pinzetten Satz 6-tlg

Art.-Nr.	5-060-ANY
Bezeichnung	ESD SMD Pinzetten Satz 6-tlg
Anwendung	Elektronik, Bestückungspinzette, SMD/THT Präzisionspinzette
Spezifikation	Maße siehe Datenblätter der Einzelartikel (Piktogramm)
Material	Edelstahl
Oberfläche/Beschichtung	matt poliert
Eigenschaften	rostfrei, antimagnetisch, säurebeständig, ableitfähig
Oberflächenwiderstand	/
Gesamtlänge	Maße 130 × 140 × 20 mm
Gewicht	Gewicht 116 g

Anwendung und Technik

Pinzetten für die SMD/THT-Technik, zum Greifen von Bauteilen und Komponenten wie Mini MELFs, Dioden, Widerständen oder präzise Aufnahme von filigranen Drähten.

100% Edelstahl antimagnetischen, rostfrei und säurebeständig, reflektionsfrei matt feingpoliert. Edelstahl, nichtrostender austenitischer Chrom-Nickel-Qualitätsstahl mit niedrigem Kohlenstoffgehalt, für eine gute Korrosionsbeständigkeit (nicht Seewasser beständig).

Stückliste

ESD SMD Pinzetten Satz bestehend aus:

5-050-0-N Nylon Etui 6 Leerfächer

5-071-13 ESD SMD MINI Pinzette 85 mm Form OC Edelstahl, beschichtet

5-077-13 ESD SMD Universal-Pinzette 130 mm Form AA Edelstahl, ableitfähig

5-191 ESD Kunststoff Präzisionspinzette 120 mm Form 2a Spitze 2 mm breit

5-052-13 ESD SMD Pinzette 110 mm Form 5b Edelstahl Winkel 30° ableitfähig

5-861-13 ESD SMD Pinzette 120 mm Form FB Edelstahl Winkel 30° ableitfähig

5-863-13 ESD SMD Pinzette 125 mm Form 2acb Edelstahl Winkel 30° ableitfähig

