

BAHCO Durchsteck-Steckschlüsselsatz, 53tlg., SLine, S530T

SLine



Artikelnummer: S530T

Grösse: 375x215x100mm

Gewicht: 4500g

Produktbeschreibung

Durchsteck-Steckschlüssel Satz.

- Durchsteck-Knarre mit flexiblem
- Kopf für lange Gewinde
- 72 Zähne, 5° Aktionswinkel
- Hochleistungs-Schnellstahl, matt verchromt.
- Satz im Koffer aus Hartpolythen (HDPE)
- 13 Stk. Durchgangs-Steckschlüssel-Einsätze 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24mm
- 1 Stk. Durchgangs-Knarre, mit beweglichem Kopf, 72 Zahn / 5° Aktionsradius und 2-Komponenten-Griff
- 1 Stk. Durchgangs-Verlängerung 75mm
- 10 Stk. Aussensechskant Steckschlüssel-Einsätze für Aussenantrieb: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17mm
- 9 Stk. E-Torx Steckschlüssel-Einsätze für Aussenantrieb: E8-E10-E11-E12-E14-E16-E18-E20-E22
- 8 Stk. Bits 5/16" x 25mm (Zink-Phosphat), Sechskant: 7, 8, 10, 12, Torx-TR: 40H, 45H, 50H, 55H
- 6 Stk. Bits 1/4" x 25mm (Zink-Phosphat), Sechskant: 5, 6, Torx-TR: 20H, 25H, 27H, 30H
- 1 Stk. 19mm (3/4")-Antrieb x 1/4" Bithalter
- 1 Stk. 19mm (3/4")-Antrieb x 5/16" Bithalter
- 1 Stk. 19mm (3/4")-Antrieb x 3/8" Schnellöseadapter
- 1 Stk. 19mm (3/4")-Antrieb x 1/4" Schnellöseadapter
- 1 Stk. 19mm (3/4")-Antrieb x 1/2" Schnellöseadapter