

Parallelschraubstock

Backenbreite 120 mm, Spannweite 120 mm, Mit angeschmiedeten Rohrspannbacken, Mit Drehteller, Aus Stahl in blau

Artikelnummer: 195781



Parallelschraubstock

mit Drehteller

Parallelschraubstock

- Backenbreite 120 mm
- Spannweite 120 mm
- Mit angeschmiedeten Rohrspannbacken
- Mit Drehteller
- Aus Stahl in blau
- GS- und TÜV-geprüft

Technische Details

Arbeitsplatzausstattung	Werkzeug	Material	Stahl
Werkzeugtyp	Parallelschraubstock	Farbe	blau
Backenbreite	120 mm	Zertifizierung	GS // TÜV
Spannweite	120 mm	Lieferumfang	ohne Befestigungsschrauben für die Arbeitsplatte
Drehteller	ja	Gewicht	12,8 kg
Rohrspannbacken angeschmiedet	ja		

Zubehör

510973



Alu-Magnetbacken, für Backenbreite 120 mm