

Produktinformation

megol Gasmotorenöl High Performance SAE 40



Beschreibung

Gasmotorenöl mit erhöhtem Aschegehalt und ausgeprägter Qualitätsreserve. Für einen breiten Anwendungsbereich. Bietet dank ausgesuchter Grundöle und speziell entwickeltem Additivpaket guten Verschleiß- und Korrosionsschutz, hohes Säureneutralisationsvermögen sowie ausgezeichnete Oxidations- und Temperaturstabilität. Für den Betrieb mit Erd-, Klär- und Deponiegas hervorragend geeignet. Erreicht aufgrund des erhöhten Säureneutralisationsvermögens sehr gute Betriebsergebnisse bei Verwendung von Biogas. Zudem für Dualbetrieb mit flüssigen und gasförmigen Kraftstoffen geeignet. Die Spezifikationen und Vorschriften der Aggregat- bzw. Maschinenhersteller sind zu beachten.



Meguin empfiehlt dieses Produkt auch für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert sind:

MAN M 3271-4

Kenndaten

Dichte bei 15 °C	0,88 g/cm ³ DIN 51757
Viskosität bei 40 °C	150 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100 °C	15,5 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskositätsindex	105 DIN ISO 2909
Flammpunkt	240 °C DIN ISO 2592
Pourpoint	-24 °C DIN ISO 3016
Gesamtbasenzahl	9,6 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfatasche	0,92 g/100g DIN 51575
SAE-Klasse (Motoröle)	40 SAE J300

Erhältliche Gebinde

200 l Fass Blech	8711 D-GB
1 l lose Ware	8465 D-GB