

# ROLINE 19" Boîtier mural Basic 9U, 540x400 LxP En kit noir

<b>Numéro d'article</b>	26.21.0187
<b>Constructeur</b>	ROLINE
<b>Référence constructeur</b>	26.21.0187
<b>EAN (pièce unique)</b>	7630049601901



## ROLINE 19" Boîtier mural Basic 9U 540x400 LxP En kit noir

Les armoires murales 19" de la série ROLINE Basic sont livrées non montées sous forme de flatpack (kit). Disponibles en quatre unités de hauteur différentes et équipées d'une porte entièrement vitrée ainsi que d'entrées de câbles avec brosses sur le toit et le fond, elles sont idéales pour la sous-distribution ou la mise en place d'un réseau de petite ou moyenne taille. L'intérieur est équipé d'une paire de rails profilés galvanisés 19" avec des unités de hauteur visibles et réglables en profondeur. Chaque armoire est constituée d'une structure métallique robuste en tôle d'acier d'une épaisseur maximale de 1,5 mm et est disponible avec un revêtement électrostatique par poudre dans les couleurs standard gris (RAL 7035) et noir (RAL 9005). La charnière de la porte peut être changée si nécessaire. Le montage est simple et rapide grâce aux instructions de montage jointes.

### Caractéristiques techniques

Constructeur	ROLINE
Groupe de produits	Technique 10" / 19"
Types de produits	Boîtier mural 19"
Couleur	noir
Comprend	Coffret mural 19 pouces Basic en kit, 2x clés, instructions de montage
Unité de hauteur	9 U

Profondeur minimale du rack prise en charge	360 mm
Profondeur maximale du rack prise en charge	380 mm
conditions de livraison	Flatpack, démonté
Groupe de matériaux	Acier
Montage mural	oui
Pieds d'ajustement	non
Classe de protection (Code IP)	IP20
Insonoriser	non
Face	Porte en verre
Rails de crémaillère	oui
Panneaux latéraux inclus	oui
Panneaux latéraux amovibles	non
Porte avant amovible	oui
Porte arrière amovible	non
Ventilation	passif
Couleur RAL	RAL 9005 Noir foncé
Hauteur	460 mm
Largeur	540 mm
Profondeur	400 mm
Poids	10.8 kg
Hauteur du colis	70 mm
Largeur du colis	630 mm
Profondeur du colis	445 mm
Poids du paquet	12.1 kg