

LISTA

armoire à portes rétractables p. charges lourdes

hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1146 x 690 mm, 4 niveaux avec tablette en acier, 3 tiroir(s), verrouillable avec fermeture à rabat, soubassement socle, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL 5012 bleu clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL 5012 bleu clair



LISTA

10
YEARS
WARRANTY



Numéro d'article: 530548



LISTA Armoire pour charges lourdes

avec portes rentrantes

armoire à portes rétractables p. charges lourdes










- hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1146 x 690 mm
- structure en tôle d'acier, soudé
- double-portes rétractables vitrées
- 4 niveaux avec tablette en acier
- 2 tablettes extensibles
- force par plateau 160 kg
- 3 tiroir(s)
- hauteur des tiroirs 2x75 mm/1x150 mm
- force par tiroir 200 kg
- extension de tiroir 100 %
- force par tablette coulissante 200 kg
- extension tablette coulissante 100 %
- verrouillable avec fermeture à rabat

- soubassement socle
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL 5012 bleu clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL 5012 bleu clair
- 10 années de garantie




Détails techniques

type de meuble	armoire	couleur du corps	bleu // RAL 5012
type d'armoire	armoire modulable	couleur de la face avant	bleu // RAL 5012
type de porte	double-portes rétractables vitrées	surface de corps	finition peinture époxy
hauteur	1950 mm	surface de face avant	finition peinture époxy
largeur	1146 mm	système de fermeture	fermeture à rabat
profondeur	690 mm	soubassement	socle
équipement armoire	tablettes, tablettes coulissantes, tiroirs	matériau de finition	soudé
nombre de tablettes/niveaux	4 pièce	matériau	tôle d'acier
type tablette/niveau	tablette en acier	verrouillable	oui
charge tablette	160 kg	cloison de séparation médiane	non
nombre de tiroirs	3 pièce	extension tiroir	100 %
nombre x hauteur tiroirs	2x75 mm/1x150 mm	extension tablette	100 %
capacité de charge de tiroir	200 kg	roulant	non
tablettes extractibles	2 pièce	garantie	10 années
charge tablette coulissante	200 kg	Poids	212 kg

Accessoires

530554		tiroir pour armoire pour charges lourdes, hauteur x largeur x profondeur 75 x 918 x 459 mm
530555		tiroir pour armoire pour charges lourdes, hauteur x largeur x profondeur 100 x 918 x 459 mm
530556		tiroir pour armoire pour charges lourdes, hauteur x largeur x profondeur 150 x 918 x 459 mm
530557		tiroir pour armoire pour charges lourdes, hauteur x largeur x profondeur 200 x 918 x 459 mm
530560		tablette en acier pour armoire pour charges lourdes, largeur x profondeur 966 x 500 mm, force 160 kg, en acier
530561		Tablette couliss. pour armoire pour charges lourdes, largeur x profondeur 918 x 459 mm, pour une charge max. par tabl. de 200 kg, en acier
530562		kit de godets, 18 godets (12 x 4 parties, 6 x 3 parties) + 40 séparateurs de godets, convient pour dimensions utiles de tiroir 54 x 27 E = 918 x 459 mm, hauteur frontale 75 mm, en plastique, coloris rouge
530563		kit de bacs de rangement, composé de 24 bacs, 12 x l x P 150x75 mm, 12 x l x P 150x150 mm, convient pour dimensions utiles de tiroir 54 x 27 E = 918 x 459 mm, hauteur frontale 75 mm, hauteur 75 mm, en plastique, coloris rouge
530565		kit de cloisons à fente, 7 x paroi à fente + 14 x séparateur en tôle, convient pour dimensions utiles de tiroir 54 x 27 E = 918 x 459 mm, hauteur frontale 75 mm, hauteur 75 mm, en acier

Cela s'adapte aussi ...

147357		pâte nettoyante douce, tube avec capacité 250 ml
194847		revêtement de sol industriel, marchandise au mètre, hauteur x largeur 9 x 900 mm, longueur max. 18300 mm, En PVC avec surface striée dans le sens de la longueur coloris gris
520197		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé