

## Información sobre productos

# 95 62 190 T

## Cortacables para cable trenzado

Forjado



- Alicates con anilla de fijación para colocar un dispositivo de protección anticaídas
- Con dos perfiles de prensado para terminales de tracción Bowden y puntas para tracción de cables trenzados
- Trabajo cómodo por su diseño manejable y esbelto y el muelle de apertura situado en el interior
- Articulación con tornillo para un guiado preciso de la cuchilla, reajustable
- Elevada multiplicación para trabajar con un mínimo esfuerzo
- Dureza de los filos de aprox. 64 HRC
- Acero al cromo vanadio de alto rendimiento, forjado, templado al aceite en varias etapas




### Información general

Núm. de artículo	95 62 190 T
EAN	4003773080206
Cabeza	bruñido
Mangos	con fundas multicomponentes, con anilla de fijación integrada para colocar un dispositivo de protección anticaídas
Peso	345 g
Dimensiones	190 x 66 x 24 mm
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

### Características técnicas

Capacidad de corte alambre tipo cuerda de piano (diámetro)	Ø 2,5 mm
Capacidad de corte cable de cobre, multifilar (diámetro)	Ø 7,0 mm
Valor de corte cable metálico (diámetro)	Ø 5,0 mm
Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro)	Ø 4,0 mm
AWG	8
Protección anticaídas	sí

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.



Muelle interno de apertura