

opvangbak classic-line

voor 3 x IBC, opvangvolume 1000 l,
hoogte x breedte x diepte 475 x
3640 x 1800 mm, Gemaakt met
vulgedeelte en rooster van kunststof
in zwart



5 YEARS
WARRANTY

Artikelnummer: 235749

opvangbak

- voor opslag onderdak
- geschikt voor aquatoxische en bijtende stoffen
- model van de opvangbak ambtelijk toegelaten
- voor 3 x IBC
- opvangvolume 1000 l
- hoogte x breedte x diepte 475 x 3640 x 1800 mm
- draagvermogen 6000 kg
- van polyethyleen in blauw
- Gemaakt met vulgedeelte en rooster van kunststof in zwart
- 5 jaar garantie



Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	IBC-station	draagvermogen	6000 kg
type opvangbak	opvangbak	materiaal	polyethyleen
opslagplaats	onderdak	kleur	blauw
opvangvolume	1000 l	opvangbak uitrusting	vulgedeelte, rooster
capaciteit	3 x IBC	materiaal rooster	kunststof
geschikt voor gevaarlijke	aquatoxische en bijtende	kleur rooster	zwart

stof	stoffen		
bouwwijze (toelating)	model van de opvangbak ambtelijk toegelaten	onderrijdbaar	nee
hoogte	475 mm	garantie	5 jaar
breedte	3640 mm	gewicht	318 kg
diepte	1800 mm		

Gerelateerde Producten

235752		dekselopener, Binnendiameter 170 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
235753		dekselopener, Binnendiameter 250 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag