

## Allzweckwagen

Traglast 150 kg, mit 2 Etage(n),  
Ladefläche Länge x Breite 660 x 335  
mm, Gestell mit schlag- und  
kratzfester Pulverbeschichtung in  
silbergrau, Mit Vollgummi-Bereifung

Artikelnummer: 205819



## Allzweckwagen

### Traglast 150 kg

Allzweckwagen

- Traglast 150 kg
- mit 2 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 660 x 335 mm
- Höhe x Länge x Breite 880 x 720 x 380 mm
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in silbergrau
- Konstruktion aus Stahl
- 4 Lenkrollen
- Rad Ø 125 mm
- Mit Vollgummi-Bereifung
- Naben mit Gleitlager
- Radanordnung rechteckig

## Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Aufbauten	Schiebebügel
Wagentyp	Allzweckwagen	elektrisch leitend	nein
Traglast	150 kg	Schiebebügel	1 Stück
Ladeflächenlänge	660 mm	klappbar	nein
Ladeflächenbreite	335 mm	Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen
Etagen Anzahl	2 Stück	Bereifung	Vollgummi

Etagenausrichtung	gerade	Rad-Ø	125 mm
Höhe	880 mm	Radlager	Gleitlager
Länge	720 mm	Radanordnung	rechteckig
Breite	380 mm	Oberfläche	pulverbeschichtet
Material	Stahl	Farbe	silbergrau
Euronorm	nein	Gewicht	17 kg

## Zubehör

176175		Feststeller für Transportwagen, für Durchmesser 125 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
--------	---	--

## Dazu passt auch ...

139644		Sortierstation, 12 Fächer, passend für DIN C4, für den Einbau in Schränke, Höhe x Breite x Tiefe 293 x 723 x 331 mm, aus Polystyrol in grau/schwarz
527975		Sortierreack, 5 Fächer, passend für DIN A4, Zur Tisch- oder Wandmontage, Höhe x Breite x Tiefe 330 x 360 x 250 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in grau
533589		Hängemappenwagen, Höhe x Breite x Tiefe 670 x 810 x 430 mm, für 100 Hängemappen, Gestell aus Stahl in lichtgrau