

Artikelnummer:

ELED200101

Beschreibung:

LED-Fluchtwegleuchte, Notausgang mit Notstromeinheit, Anti Panik Licht, TEST-Funktion, Wandmontage



Technische Spezifikationen

SKU:	ELED200101
IP-Klassifizierung:	IP20
Lebensdauer:	50.000 h
Leistung:	3W Dauerbetrieb
Lichtstrom:	70 lm
CRI:	>80
Farbtemperatur:	6000 K
Lichtquelle:	50 Stück SMD 3014 Chips 10 Stück SMD 2835 Chips (Anti Panik Licht)
Batterien:	3,6V 1,0Ah, 3x AA Ni-Cd Akkus
Akkulaufzeit:	180 min
Norm Notbetrieb:	60598-2-22:2014
TEST-Funktion:	manueller Selbsttest (+ Remotetest)
Montageart	Aufbau
Betriebsanzeige:	GRÜN
Ladeanzeige:	GRÜN
Fehleranzeige:	ROT
Material:	Polycarbonat + PMMA
Eingangsspannung:	220-240 V AC 50/60 Hz
Maße:	320 x 185 x 27 mm
EAN:	4260508894082

