



Leírás:

Tölcsérek törésálló polietilénből (HD-PE), natúr színű, ovális, füllel és szűrővel

- savakkal, lúgokkal és egyéb vegyszerekkel szemben nagymértékben ellenálló
- akasztófüllel és a tölcsér végén légtelenítő bordával
- különlegesen finomszövésű nemesacél szűrőbetéttel (cserélhető): $s = \varnothing$ der szűrőbetét = 50 mm
- élelmiszer-biztonságos, hőálló: -20 °C és $+70\text{ °C}$ között és biszfenol A (BPA) mentes
- pótalkatrész: Szűrőbetét (cikksz.: 958100)
- w = tölcsérnyílás átmérője = 116 x 172 mm
- e = betöltő fej átmérője = 18,5 mm
- Űrtartalom: 660 ml

Információk:

Cikk

Cikkszám	954500
GTIN	4007228954500
Vámtarifa	39241000
Csomagolási egység (PU)	12

szín	természetes
Térfogat L-ben	0,66
Súly (kg)	0,08

Külső csomagolás

Tartalom darabokban megadva	12
M x S x M (mm)	255 x 325 x 242

KE bruttó tömege, kg	1,21
----------------------	-------------

Paletta

Dobozok száma	90
Rétegek száma	6
M x S x M (m)	1,2 x 0,8 x 1,602

Kartonok száma rétegenként	15
Súly (kg)	128,9