

ASSMANN HDMI-Adapterkabel

AK-330300-020-S
EAN 4016032295914



HDMI Adapterkabel, Typ A-DVI(18+1) St/St, 2.0m, Full HD, sw

Dieses HD taugliche Kabel, dient dem Anschluss von Audio/Video Geräten mit unterschiedlichen Schnittstellen, wie beispielsweise PC, Notebook, Fernseher, Spielekonsole, usw..

Full HD, Single Link

- Unterstützt bis zu 1080p mit 60 Hz
- AWG: 30
- Kontaktoberfläche: vernickelt
- Farbe Kabel: schwarz
- Farbe Anschlüsse: schwarz

- Haube: vergossen
- Schirmung: Doppelt geschirmt
- Sortiment: HDMI Kabel
- Anschluss 1: HDMI Typ A, Stecker
- Anschluss 2: DVI-D, (18+1), Stecker
- HDMI Standard: High Speed HDMI
- HDTV Auflösung max.: 1920 x 1080 Pixel, 60Hz
- HDTV Standard: Full HD
- Länge: 2 m
- Adern Material: CU

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	100	11,90	38,00	31,00	31,00	36.518,00
Innen-VPE	10	1,19	10,00	26,00	26,00	6.760,00
Einzel-VPE	1	0,12	22,00	17,00	3,50	1.309,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,12	20,50	15,00	3,00	922,50

Weitere Anwendungsbilder:

