

dubbele aluminium ladder

trap beide zijden, 2 x 3 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), bordes hoogte 0,65 m, van aluminium

Artikelnummer: 158958



dubbele ladder

Aan beide zijden te bestijgen

dubbele aluminium ladder

- trap beide zijden
- 2 x 3 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes)
- bordes hoogte 0,65 m
- veilig in gebruik door spreidbeveiliging
- antislip voeten aan het balkeinde
- plaatsbesparend inklapbaar
- van aluminium
- belastbaar tot 150 kg
- gewicht 5 kg
- volgens DIN EN 131
- 5 jaar garantie

Technische details

stijgtechniek	staande trap	veiligheidsuitrusting ladder	spreidbeveiliging
laddertype	dubbele aluminium ladder	veiligheidsbeugel	nee
materiaal	aluminium	spreidbeveiliging	ja
gebruik	beide zijden	onderbouw	antislip voeten
hoogte sokkel	0,65 m	ladder uitvoering	tweedelig
treden aantal	2 x 3	opbergbak	nee

type trede/sport	trede(n) met traanplaatprofiel	ladder voor op de trap	nee
belastbaar tot	150 kg	norm	DIN EN 131
in-/uitklapbaar	ja	garantie	5 jaar
klapfunctie	plaatsbesparend inklapbaar	gewicht	5 kg
verrijdbaar	nee		