


TROAX wandelement voor scheidingswandsysteem Standard

hoogte x breedte 2200 x 200 mm,
standaarduitvoering (frame 19 x 19
mm), van staal gelakt in RAL7037
stofgrijs

Artikelnummer: 505646



TROAX Wandelement voor scheidingswandsysteem Standard

standaarduitvoering







wandelement voor scheidingswandsysteem

- hoogte x breedte 2200 x 200 mm
- draadgaas 50 x 50 x 2,5
- standaarduitvoering (frame 19 x 19 mm)
- frame van vierkante buis
- van staal gelakt in RAL7037 stofgrijs





Technische details

afbakening en verkeer	veiligheidsuitrusting	draaddikte	2,5 mm
veiligheidsuitrusting	scheidingswandsysteem	scheidingswand uitrusting	standaarduitvoering (frame 19 x 19 mm)
roosterelement	wandelement	profiel	vierkante buis
hoogte	2200 mm	materiaal	staal
breedte	200 mm	oppervlak	gelakt
hoogte maas	50 mm	kleur	stofgrijs // RAL7037
breedte maas	50 mm	gewicht	3,28 kg

Gerelateerde Producten

505694		steun voor scheidingswandsysteem, hoogte x breedte 2200 x 40 mm, met voetplaat, van staal gelakt in RAL7037 stofgrijs
505697		balansstaaf, voor draadgaas wand, hoogte x breedte x diepte 2200 x 19 x 19 mm
505729		veiligheidsuitrusting, voor draadgaas wand
505863		staande consoles, voor machine-veiligheidshek
529984		U-rail, voor draadgaas wand
532198		opzetelement voor wandelement voor scheidingswandsysteem, hoogte x breedte 800 x 200 mm, standaarduitvoering (frame 19 x 19 mm), van staal gelakt in RAL7037 stofgrijs

Dit past ook bij ...

144768		transportwagen met geperforeerde/sleufplaten, hoogte x breedte x diepte 930 x 1000 x 500 mm, 2 x geperforeerde plaat, 2 x sleufplaat, van staal met slijtvaste kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs/RAL5010 gentiaanblauw, incl. 10-delig gereedschapsassortiment en 12 zichtbakken, met oplegbord van staal met ribbelmat
208490		complete paktafel, hoogte x breedte x diepte 850 x 1600 x 800 mm, blad van staal met slijtvaste kunststof coating in decor lichtgrijs, 4-voetonderstel van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5017 verkeersblauw, 1 dispenserhouder, 2 legborden, 8 steekbeugels
210871		mobiele schaarheftafel, draagvermogen 1000 kg, platform lengte x breedte 1150 x 530 mm, enkelvoudige schaar van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2002 vermiljoen
529885		magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2000 x 2062 x 436 mm, vaklast 80 kg, 2 stellingvelden met elk 5 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag