

Kappes armoire grand espace avec bacs

RasterPlan®

hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1130 x 590 mm, 21 bacs en polyéthylène, verrouillable avec serrure à cylindre, soubassement socle, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair

RasterPlan



KAPPES



Numéro d'article: 522353



Kappes Armoire grand espace RasterPlan®

avec bacs à bec Favorit

armoire grand espace avec bacs






- hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1130 x 590 mm
- 21 bacs en polyéthylène
- garnissage 21 x H x l x P 200 x 300 x 500 mm
- force par plateau 50 kg
- structure en tôle d'acier
- Fermeture avec protection contre la poussière via porte à double battant perforée
- portes à double paroi avec guidage de tringlerie sur toute la hauteur
- angle d'ouverture de la porte 200 °
- Réglable au pas de 10 mm
- avec poignée tournante
- verrouillable avec serrure à cylindre

- Mécanisme de fermeture 3 points
- soubassement socle
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion



Détails techniques


type de meuble	armoire	surface de face avant	finition peinture époxy
type d'armoire	armoire universelle	système de fermeture	serrure à cylindre
type de porte	porte à double battant perforée	fonction de fermeture	Mécanisme de fermeture 3 points
hauteur	1950 mm	soubassement	socle
largeur	1130 mm	matériau	tôle d'acier
profondeur	590 mm	tablette réglable au pas	10 mm
équipement armoire	tablettes, bacs	surface de tablette	galvanisé
nombre de tablettes/niveaux	6 pièce	verrouillable	oui
charge tablette	50 kg	cloison de séparation médiane	non
Nombre de bacs à bec	21 pièce	verrouillage	3 côtés
Nombre de bacs x taille	21 x H x l x P 200 x 300 x 500 mm	angle d'ouverture de porte	200 °
matériau de bac	polyéthylène	poignée	poignée tournante
couleur du corps	gris clair // RAL7035	roulant	non
couleur de la face avant	gris clair // RAL7035	exécution porte	portes à double paroi avec guidage de tringlerie sur toute la hauteur
surface de corps	finition peinture époxy	Poids	158,69 kg

Accessoires

324636		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 200 x 300 x 500 / 450 mm, en polyéthylène en bleu
324647		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 200 x 300 x 500 / 450 mm, en polyéthylène en jaune
324658		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 200 x 300 x 500 / 450 mm, en polyéthylène en vert
324669		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 200 x 300 x 500 / 450 mm, en polyéthylène en rouge
324705		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 200 x 300 x 500 / 450 mm, en polyéthylène en gris

Cela s'adapte aussi ...

114305		poubelle, convient pour le intérieur et extérieur, capacité 120 l, hauteur x diamètre 980 x 500 mm, tablette, corps en acier galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures RAL7021 gris noir
524171		établi, hauteur x largeur x profondeur 900 x 1500 x 700 mm, plateau de table en multiplex, huilé, exécution du châssis piètement 4 pieds, équipement : 4 tiroirs, 1 tablette, verrouillable avec verrouillage centralisé, châssis avec finition époxy

		résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
527144		balai, avec poils de noix de coco, Largeur de travail 500 mm, pour saletés grossières