

Lacont Gefahrstoff-Container

Mit Isolierung aus Mineralwolldämmung, Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe, zur Lagerung im Freien, Höhe x Breite x Tiefe 2385 x 2875 x 6075 mm, Bodenwanne mit 2800 l Auffangvolumen, Konstruktion aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung



Artikelnummer: 205520

Lacont Isolierter Gefahrstoff-Container

für gewässergefährdende und entzündbare Stoffe bei aktiver Lagerung

Gefahrstoff-Container

- Mit Isolierung aus Mineralwolldämmung
- Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
- zur Lagerung im Freien
- Höhe x Breite x Tiefe 2385 x 2875 x 6075 mm
- isolierte Bodenwanne mit Gitterrost
- Bodenwanne mit 2800 l Auffangvolumen
- Doppel-Flügeltür
- Konstruktion aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
- BITTE BEACHTEN: Abladen mit Stapler oder Kran erforderlich



Technische Details

Nutzungshinweis
Gefahrstoffveror

Bei aktiver Lagerung
entzündbarer Stoffe ist


Isolierung aus Mineralwolldämmung

	eine technische Zwangsbelüftung vorgeschrieben		
Gefahrstoff-Lagertyp	Container	Türtyp	Doppel-Flügeltür
Containertyp	Gefahrstoff-Container	Breite Tür	1950 mm
Lagerort	im Freien	Material	Stahl
Gefahrstoffeignung	wassergefährdende und brennbare Stoffe	Oberfläche	verzinkt
Höhe	2385 mm	Material Gitterrost	Stahl
Breite	2875 mm	Oberfläche Gitterrost	verzinkt
Tiefe	6075 mm	Farbe Ausführung	verzinkt
Container Ausstattung	isolierte Bodenwanne mit Gitterrost	Anlieferung	fertig montiert
Auffangvolumen Bodenwanne	2800 l	Kran-/Staplerentladung erforderl	ja
Brandschutz	nicht brandgeschützt	Gewicht	3700 kg

Zubehör

149134		Abluftüberwachung, für Gefahrstoff-Container, ex-geschützt, Leistung 0,69 W
200434		Isolierung für Gefahrstoff-Container, für Container Breite x Tiefe 2875 x 6075 mm
522751		Heizung, für Gefahrstoff-Container, ex-geschützt T3 (Konvektor), mit 3/230 kW/V
522752		Heizung, für Gefahrstoff-Container, ex-geschützt T3 (Konvektor), mit 2x2/230 kW/V
522755		Heizung, für Gefahrstoff-Container, nicht ex-geschützt (Umluft), mit 3/230 kW/V
522756		Heizung, für Gefahrstoff-Container, nicht ex-geschützt (Umluft), mit 5/400 kW/V
700173		Stapler-/Kranentladung

Dazu passt auch ...

200803		Regal-Bodenwanne, Auffangvolumen 1000 l, Höhe x Breite x Tiefe 425 x 3280 x 1300 mm, mit Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
504444		Notfalltasche mit Microfaser-Sorbents, Set 17-teilig, Aufnahmekapazität 35 l pro Set, Tasche Höhe x Breite x Tiefe 500 x 500 x 220 mm
508470		Erste-Hilfe-Schild, Aushang des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften (DGUV Information 204), Anleitung Erste Hilfe, Wandschild, aus Kunststoff, Oberfläche Standard, Höhe x Breite 560 x 400 mm
525732		Gefahrensymbol, Symbol/Text: wassergefährdend, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 20 x 20 mm

526779



Körperdusche, Anschluss 3/4" außen, aus Edelstahl, Zur Wandmontage