

PE-Kippbehälter

Höhe x Länge x Breite 830 x 1530 x 960 mm, Traglast 150 kg, in rot, Unterbau Rollen und Einfahrtaschen

Artikelnummer: 236054



PE-Kippbehälter

- Höhe x Länge x Breite 830 x 1530 x 960 mm
- Schüttkantenhöhe 460 mm
- Traglast 150 kg
- Kippfunktion manuell über Zugseilriegelung
- Scherenmechanismus gegen abruptes Kippen
- Wände geschlossen
- aus Polyethylen, flüssigkeitsdicht
- in rot
- Unterbau Rollen und Einfahrtaschen
- Einfahrhöhe x Einfahrbreite 60 x 150 mm
- Einfahrtaschenabstand 226 mm
- 2 Rollen
- mit Polyamid-Bereifung
- Gewicht 88 kg

Technische Details

Behältertyp	Kippbehälter	Kippausführung	Scherenmechanismus gegen abruptes Kippen
Höhe	830 mm	Unterbau	Rollen und Einfahrtaschen
Länge	1530 mm	Einfahrtaschenhöhe	60 mm

Breite	960 mm	Einfahrtaschenbreite	150 mm
Traglast	150 kg	Einfahrtaschenabstand	226 mm
Höhe Schüttkante	460 mm	Farbe	rot
Material	Polyethylen	Rollen Anzahl / Art	2 Rollen
Material Eigenschaft	flüssigkeitsdicht	Bereifung	Polyamid
Wandkonstruktion	geschlossen	Gewicht	88 kg
Kippfunktion	manuell		