

Kappes

Großraumschrank mit Kästen RasterPlan®

RasterPlan

KAPPES

Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1130 x 590 mm, 42 Kästen aus Polyethylen, 1 Schublade(n), Verschließbar mit Zylinderschloss, Unterbau Sockel, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau



Artikelnummer: 522361



Kappes Großraum-Schrank RasterPlan®

mit Favorit-Sichtlagerkästen

Großraumschrank mit Kästen

- Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1130 x 590 mm
- 42 Kästen aus Polyethylen
- Bestückung 9 x H x B x T 200 x 300 x 500 mm, 5 x H x B x T 150 x 200 x 350 mm, 28 x H x B x T 130 x 140 x 230 mm
- Traglast je Ebene 50 kg
- Konstruktion aus Stahlblech
- Staubgeschützt zu schließen über Doppel-Flügeltür mit Lochprägung
- doppelwandige Türen mit durchgehender Gestängeführung
- Türöffnungswinkel 200 °
- Im Raster von 10 mm verstellbar
- 1 Schublade(n)
- Schubladen mit Teleskopschiene, Auszug 100 %
- Traglast je Auszugsboden 50 kg
- Schubladen ab halber Höhe abwärts beliebig einsetzbar

- mit Drehgriff
- Verschießbar mit Zylinderschloss
- 3-riegeliger-Schließmechanismus
- Unterbau Sockel
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Technische Details

| | | | |
|-----------------------|---|---------------------------|---|
| Möbeltyp | Schrank | Oberfläche Front | pulverbeschichtet |
| Schranktyp | Universalschrank | Schließsystem | Zylinderschloss |
| Türtyp | Doppel-Flügeltür mit Lochprägung | Schließfunktion | 3-riegeliger-Schließmechanismus |
| Höhe | 1950 mm | Unterbau | Sockel |
| Breite | 1130 mm | Material | Stahlblech |
| Tiefe | 590 mm | Höhenverstellraster Ebene | 10 mm |
| Schrank Ausstattung | Böden, Kästen, Schubladen | Oberfläche Boden | verzinkt |
| Böden / Ebenen Anzahl | 6 Stück | abschließbar | ja |
| Traglast Fachboden | 50 kg | Mitteltrennwand | nein |
| Sichtlagerkästen | 42 Stück | Auszugsführung Schublade | mit Teleskopschiene |
| Kasten-Anzahl x Größe | 9 x H x B x T 200 x 300 x 500 mm, 5 x H x B x T 150 x 200 x 350 mm, 28 x H x B x T 130 x 140 x 230 mm | Auszug Schublade | 100 % |
| Material Kasten | Polyethylen | Verriegelung | 3-seitig |
| Schubladen Anzahl | 1 Stück | Türöffnungswinkel | 200 ° |
| Traglast Auszug | 50 kg | Griff | Drehgriff |
| Farbe Korpus | lichtgrau // RAL7035 | fahrbar | nein |
| Farbe Front | lichtgrau // RAL7035 | Tür Ausführung | doppelwandige Türen mit durchgehender Gestängeführung |
| Oberfläche Korpus | pulverbeschichtet | Gewicht | 162,18 kg |

Zubehör

| | | |
|--------|---|---|
| 323247 |  | Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 130 x 140 x 230 / 200 mm, Aus Polyethylen in blau |
| 323269 |  | Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 150 x 200 x 350 / 300 mm, Aus Polyethylen in blau |
| 323316 |  | Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 130 x 140 x 230 / 200 mm, Aus Polyethylen in gelb |
| 323338 |  | Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 150 x 200 x 350 / 300 mm, Aus Polyethylen in gelb |
| 323382 |  | Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 130 x 140 x 230 / 200 mm, Aus Polyethylen in grün |

| | | |
|--------|--|---|
| 323407 |  | Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 150 x 200 x 350 / 300 mm, Aus Polyethylen in grün |
| 323451 |  | Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 130 x 140 x 230 / 200 mm, Aus Polyethylen in rot |
| 323473 |  | Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 150 x 200 x 350 / 300 mm, Aus Polyethylen in rot |
| 324589 |  | Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 130 x 140 x 230 / 200 mm, Aus Polyethylen in grau |
| 324614 |  | Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 150 x 200 x 350 / 300 mm, Aus Polyethylen in grau |
| 324636 |  | Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 300 x 500 / 450 mm, Aus Polyethylen in blau |
| 324647 |  | Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 300 x 500 / 450 mm, Aus Polyethylen in gelb |
| 324658 |  | Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 300 x 500 / 450 mm, Aus Polyethylen in grün |
| 324669 |  | Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 300 x 500 / 450 mm, Aus Polyethylen in rot |
| 324705 |  | Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 300 x 500 / 450 mm, Aus Polyethylen in grau |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|--|
| 114305 |  | Abfallbehälter, Für den Innen- und Außenbereich geeignet, Inhalt 120 l, Höhe x Durchmesser 980 x 500 mm, Boden, Korpus aus Stahl verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7021 Schwarzgrau |
| 524171 |  | Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1500 x 700 mm, Tischplatte aus Multiplex, geölt, Gestellausführung 4 Füße, Ausstattung: 4 Schubladen, 1 Ablageboden, Verschließbar mit Zentralverschluss, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau |
| 527144 |  | Besen, mit Kokosborsten, Arbeitsbreite 500 mm, für groben Schmutz |