

CAT 5e, U/UTP Patchkabel CAT 5e, U/UTP Patch Cord



- Außenmantel: PVC
 - Aderquerschnitt: AWG 26/7
 - Schirmung: U/UTP (ungeschirmt)
 - Transparent Blau gefärbter Stecker
 - Hauben mit Knickschutz, Zugentlastung und Rasthebelschutz
 - Steckverbinder: FCC & EN 60603-7-2
 - Litzen-Innenleiter: 0,152 +/- 0,005 mm
 - Manteldurchmesser: 4,6 +/- 0,3 mm
 - Isolierung Litzen-Innenleiter: HD-PE
 - Betriebstemperaturbereich: -20 °C bis zu +60 °C
- Sheath: PVC
 - Wire cross-section: AWG 26/7
 - Shielding: U/UTP (unshielded)
 - Transparent blue colored plug
 - Boots with kink protection, strain relief and latch protection
 - Connector: FCC & EN 60603-7-2
 - Stranded wire: 0.152 +/- 0.005 mm
 - Diameter cable jacket: 4.6 +/- 0.3 mm
 - Isolation stranded wire: HD-PE
 - Operating temperature range: -20 °C up to +60 °C

Farbe Color Länge Length	Grau Grey	Blau Blue	Schwarz Black	Grün Green	Rot Red	Weiß White	Gelb Yellow
0,25 m	DK-1512-0025 401603317340	DK-1512-0025/B	DK-1512-0025/BL	DK-1512-0025/G	DK-1512-0025/R	DK-1512-0025/WH	DK-1512-0025/Y
0,50 m	DK-1512-005 401603198673	DK-1512-005/B 401603198680	DK-1512-005/BL 401603320722	DK-1512-005/G 401603198925	DK-1512-005/R 401603198901	DK-1512-005/WH 401603317562	DK-1512-005/Y 401603198918
1,00 m	DK-1512-010 401603198710	DK-1512-010/B 401603198819	DK-1512-010/BL 401603317838	DK-1512-010/G 401603199090	DK-1512-010/R 401603198932	DK-1512-010/WH 401603317852	DK-1512-010/Y 401603199014
2,00 m	DK-1512-020 401603198734	DK-1512-020/B 401603198826	DK-1512-020/BL 401603318026	DK-1512-020/G 401603199106	DK-1512-020/R 401603198949	DK-1512-020/WH 401603318033	DK-1512-020/Y 401603199021
3,00 m	DK-1512-030 401603198741	DK-1512-030/B 401603198833	DK-1512-030/BL 401603318125	DK-1512-030/G 401603199113	DK-1512-030/R 401603198956	DK-1512-030/WH 401603318132	DK-1512-030/Y 401603199038
5,00 m	DK-1512-050 401603198758	DK-1512-050/B 401603198840	DK-1512-050/BL 401603320739	DK-1512-050/G 401603199120	DK-1512-050/R 401603198963	DK-1512-050/WH 401603318262	DK-1512-050/Y 401603199045
7,00 m	DK-1512-070 401603198765	DK-1512-070/B	DK-1512-070/BL	DK-1512-070/G	DK-1512-070/R	DK-1512-070/WH	DK-1512-070/Y
10,00 m	DK-1512-100 401603198772	DK-1512-100/B 401603198864	DK-1512-100/BL 401603318477	DK-1512-100/G 401603199144	DK-1512-100/R 401603198987	DK-1512-100/WH 401603318491	DK-1512-100/Y 401603199069
15,00 m	DK-1512-150 401603198789	DK-1512-150/B	DK-1512-150/BL	DK-1512-150/G	DK-1512-150/R	DK-1512-150/WH	DK-1512-150/Y
20,00 m	DK-1512-200 401603198796	DK-1512-200/B	DK-1512-200/BL	DK-1512-200/G	DK-1512-200/R	DK-1512-200/WH	DK-1512-200/Y
30,00 m	DK-1512-300 401603318651	DK-1512-300/B	DK-1512-300/BL	DK-1512-300/G	DK-1512-300/R	DK-1512-300/WH	DK-1512-300/Y

Gelb hinterlegt = Ware ab Lager verfügbar
Yellow highlighted = Available from stock

Neutral hinterlegt = Ware auf Anfrage erhältlich
not highlighted = Available on request

